

PAC-S1500-UNIU-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LiYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm² o 0,25 mm².
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0,25 mm ²
N. d'ordine	1466230015
Tipo	PAC-S1500-UNIU-V0-1M5
GTIN (EAN)	4032248385713
CPZ	1 Pieza

PAC-S1500-UNIU-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	338 g
------------	-------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50
------------------------------	-------------	-------------------------	----------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
-----------------------	------------------------

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
--------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Dati generali

Lunghezza del cavo	1.5 m
Materiale di base	PVC
Collegamento interfaccia	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm ²)
Diametro esterno	11,7 ± 1 mm
Sezione del conduttore	0.25 mm ²

Adatto a	segnali digitali
Cavo	Cavo LiYY
Numero di poli, min.	40 poli
Interfaccia PLC	SIEMENS S7 1500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P

Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A
Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
Resistenza	≤ 80 mΩ/m

Prova alta tensione	1 KV/1s
Tensione nominale	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Capacità filo / fili	300 pF/m

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237
ECLASS 15.0	27-24-22-20

ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 14.0	27-24-22-20