


SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza. Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi. I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, M12, Connettore maschio, diritto, Filettatura di montaggio: M 16 x 1,5, Numero di poli: 4, Lunghezza trefolo/cavo: 0,2 m, Montaggio frontale
N. d'ordine	1467930000
Tipo	SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16
GTIN (EAN)	4050118273403
CPZ	1 Pieza

SAIE-M12S-3+PE-S-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto	22.96 g
------------	---------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Dati tecnici del cavo

Funzione PE	No	Sezione incrociata cavo (stampa/online) AWG 16
Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m	Sezione del filo AWG AWG 16
Codifica a colori	nero (1), nero (2), nero (3), Verde/giallo	Numero di poli 4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	4	Codifica	S-coded
Superficie dei contatti	dorata	Materiale base della custodia	Ottone, nichelato
Tensione nominale	630 V	Corrente nominale	12 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	≥ 100
Corrente nominale	12 A	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-111
--------------------	-----------------

Dati generali

Numero di poli	4	Codifica	S-coded
Filettatura del collegamento	M12	Superficie dei contatti	dorata
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Tipo di montaggio	Montaggio frontale
Tensione nominale	630 V	Corrente nominale	12 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	≥ 100
Corrente nominale	12 A	Sezione incrociata cavo (stampa/online) AWG 16	
Collegamento 1	M12	Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m	Filettatura di montaggio	M 16 x 1,5
Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 °C	Diametro esterno conduttore	-

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Disegni

Schema dei poli

