

SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spina incorporata, 7/8", Connettore femmina dritto, Filettatura di montaggio: M 20, Numero di poli: 4, Lunghezza trefolo/cavo: 0.2 m
N. d'ordine	1471520000
Tipo	SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278576
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto 42 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore 0.75 mm² Lunghezza trefolo/cavo 0.2 m

Codifica a colori Nero, blu, marrone, bianco Numero di poli 4

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli 4 Codifica nessuno

Superficie dei contatti dorata Tipo di collegamento Femmina

Materiale base della custodia Pressofusione di zinco, nichelato Materiale dei contatti CuZn

Tensione nominale 300 V Corrente nominale 8 A

Grado di protezione IP67, se avvitato Cicli di inserimento ≥ 100

Pressacavo M 20 Corrente nominale 8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)

Campo di temperatura custodia -25...+85 °C

Dati generali

Numero di poli 4

Codifica nessuno

Filettatura del collegamento 7/8"

Superficie dei contatti dorata

Coppia di serraggio 1.5 Nm

Sezione del conduttore 0.75 mm²

Tipo di collegamento Femmina

Materiale base della custodia Pressofusione di zinco, nichelato

Materiale dei contatti CuZn

Tensione nominale 300 V

Corrente nominale 8 A

Grado di protezione IP67, se avvitato

Cicli di inserimento ≥ 100

Pressacavo M 20

Tensione nominale 300 V

Corrente nominale 8 A (4 e 5 poli), 10 A (3 poli)

Collegamento 1 7/8"

Collegamento 2 Flying wires

Lunghezza trefolo/cavo 0.2 m

SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dati tecnici

Tensione di impulso nominale	4000 V	
Filettatura di montaggio	M 20	
Campo della coppia di serraggio	11.8 ... 12 Nm	
Tensione di dimensionamento (UL)	600 V	
Coppia di montaggio	min.	11.8 Nm
	max.	12 Nm
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	
Diametro esterno conduttore	-	

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Schema elettrico



Schema dei poli

