

SAI-ADAPT-M8/M12 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore Y, M8 / M12
N. d'ordine	1473460000
Tipo	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
CPZ	1 Pieza

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto 12.32 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati di collegamento

Uscita singola 1 - connettore plug-in Maschio M8 Uscita singola 2 - connettore plug-in Femmina M12

Coppia di serraggio M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	3	Codifica	M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica
Tensione nominale	24 V	Grado di protezione	IP67
Grado di lordura	3		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Dati generali

Numero di poli	3	Codifica	M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica
Filettatura del collegamento	M8 / M12	Tensione nominale	24 V
Grado di protezione	IP67	Grado di lordura	3
Collegamento 1	M8/M12	Collegamento 2	Vite
Diametro esterno conduttore	-		


Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Schema elettrico**