

KSPA M63 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSPA (tappo filettato Klippon, tipo A), Tappi di chiusura, diritto, M 63, 17 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1477720000
Tipo	KSPA M63 BNI
GTIN (EAN)	4050118285666
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2023-07-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VP M63-EX W

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	17 mm	Altezza (pollici)	0.6693 inch
Lunghezza	17 mm	Lunghezza (pollici)	0.6693 inch
Diametro	63 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	16 mm	Peso netto	632 g

Temperature

Temperatura d'esercizio	-100 °C...400 °C
-------------------------	------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	400 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-100 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	esente da alogeni
Norme	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	Resistenza agli urti	Versione ATEX 7 J
Grado di protezione	IP54, IP66	Materiale di base	ottone, nichelato
Diametro della guarnizione ad anello	63.00 mm	Filettatura (esterna)	M 63
Lunghezza filettatura	17 mm	Nota: grado di protezione	- Tutti i tappi di chiusura hanno un passo di filettatura da 1,5 mm. - Per ottenere il valore IP specificato, il foro passante deve essere conforme alle disposizioni secondo EN 50262 Tabella 1 e deve essere possibile fissare il tappo di chiusura in maniera adeguata. - Per l'installazione del KSPA, osservare il numero minimo di avvitamenti della filettatura in linea con la norma EN/IEC 60079-1, Sezione 5.3. - Con le applicazioni NEC / CEC è necessario accertare che la filettatura "femmina" del dispositivo di connessione, nel quale vengono avvitati i tappi di chiusura, presenti almeno 8 filettature completamente avvitate. - Le istruzioni d'uso fornite con ogni tappo di chiusura devono essere lette prima dell'installazione. I tappi di chiusura vanno applicati

Dati tecnici

secondo le specifiche nelle istruzioni d'uso. • Se i tappi di chiusura KSPA sono inseriti all'interno di dispositivi di connessione non metallici Ex e, devono essere collegati al circuito di terra dell'impianto.

Grado di protezione (UL)	Type 4X	Rivestimento	nichelato
--------------------------	---------	--------------	-----------

Numeri certificati pressacavo

Identificazione	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Numero del certificato pressacavo (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF Condizioni di omologazione	ATEX, IECEX

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPA M63 BNI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessori****Controdadi in ottone, nichelati**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M63 MS	Versione
N. d'ordine	1737050000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 63, 6 mm, ottone,
GTIN (EAN)	4008190956523	nichelato
CPZ	25 ST	

Guarnizione piatta in nylon - KSWN

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSWN M63	Versione
N. d'ordine	1076660000	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
CPZ	25 ST	