


## PRO MAX 960W 48V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

PROmax offre varie soluzioni per l'automazione adibita a impieghi gravosi.

I nostri alimentatori switching PROmax con potenza elevata e lunga durata sono progettati per rispondere alle particolari esigenze degli impieghi gravosi. PROmx è in grado di far fronte in maniera affidabile a un sovraccarico continuo fino al 20% o a picchi di carico di breve durata del 300% che possono verificarsi in presenza di temperature elevate negli quadri di comando.

L'elevata capacità di boost e la piena potenza sono possibili con un vasto campo di temperature. I nostri alimentatori switching possono essere utilizzati in tutto il mondo e sono inoltre idonei all'uso in spazi limitati grazie alla loro larghezza contenuta.

Insieme ai nostri gruppi di continuità DC, ai moduli a diodi o moduli CAP, è possibile realizzare una soluzione di alimentazione adatta alle proprie esigenze.

### Dati generali per l'ordinazione


Versione	Power supply, switch-mode power supply unit, 48 V
N. d'ordine	<a href="#">1478270000</a>
Tipo	PRO MAX 960W 48V 20A
GTIN (EAN)	4050118286083
CPZ	1 Pieza

**PRO MAX 960W 48V 20A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Sito web UL</a>
Nº certificato (cURus)	E255651
N&deg; Certificato (cULus)	E258476
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829

**Dimensioni e pesi**

Profondità	150 mm	Profondità (pollici)	5.9055 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	3950 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	5...95 % senza rugiada	Avvio	≥ -40 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

**Dati di dimensionamento UL**

Nº certificato (cURus)	E255651
------------------------	---------

**Ingresso**

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite												
Campo della tensione d'ingresso AC	85...277 V AC												
Prefusibile consigliato	20 A, car. Interruttore di circuito B, 16 A, car. C, interruttore automatico												
Campo di frequenze AC	45...65 Hz												
Tensione nominale d'ingresso	da 100 a 240 V AC												
Protezione contro le sovratensioni ingresso	Varistore												
Fusibile d'ingresso (interno)	Sì												
Campo tensione d'ingresso DC	80...370 V DC												
Corrente di punta	max. 15 A												
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso	<table border="1"> <tr> <td>Tipo di tensione</td> <td>AC</td> </tr> <tr> <td>Tensione d'ingresso</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Corrente d'ingresso</td> <td>4.52 A</td> </tr> <tr> <td>Tipo di tensione</td> <td>DC</td> </tr> <tr> <td>Tensione d'ingresso</td> <td>120 V</td> </tr> <tr> <td>Corrente d'ingresso</td> <td>10 A</td> </tr> </table>	Tipo di tensione	AC	Tensione d'ingresso	230 V	Corrente d'ingresso	4.52 A	Tipo di tensione	DC	Tensione d'ingresso	120 V	Corrente d'ingresso	10 A
Tipo di tensione	AC												
Tensione d'ingresso	230 V												
Corrente d'ingresso	4.52 A												
Tipo di tensione	DC												
Tensione d'ingresso	120 V												
Corrente d'ingresso	10 A												

**PRO MAX 960W 48V 20A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Potenza assorbita nominale	1021 VA
<b>Uscita</b>	
Potenza erogata	960 W
Tensione nominale d'uscita	48 V DC ± 1 %
Parallelabilità	sì, max. 5
Tensione d'uscita, min.	30 V
Corrente d'uscita nominale per Unom.	20 A @ 60 °C
Corrente d'uscita continua @ UNominale	24 A @ 45°C, 15 A @ 70°C
Tecnica di collegamento	Collegamento a vite
Ondulazione residua, picchi d'interruzione	<50 mVss @ UNenn, Full Load
Tensione d'uscita, max.	56 V
Tensione d'uscita osservazioni	(regolabile con potenziometro)
Protezione contro la tensione inversa	Sì

**Dati generali**

Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.	min. 20 ms								
Grado di efficacia	94%								
Grado di protezione	IP20								
Classe di sovratensione	III								
Indicatore d'&rsquo;esercizio	LED rosso/verde e relè ( $\geq 21,6$ V DC LED verde, relè attivato/ $\leq 20,6$ LED rosso, relè disattivato)								
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell'aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.								
Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione								
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico	58...65 V DC								
Limitazione di corrente	> 120 % IN								
Derating	> 60°C / 75% @ 70°C								
Fattore di potenza	<table border="1"> <tr> <td>Fattore di potenza tipico</td> <td>0.95</td> </tr> <tr> <td>Tensione d'ingresso</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>25 °C</td> </tr> <tr> <td>Potenza erogata</td> <td>960 W</td> </tr> </table>	Fattore di potenza tipico	0.95	Tensione d'ingresso	230 V	Temperatura ambiente	25 °C	Potenza erogata	960 W
Fattore di potenza tipico	0.95								
Tensione d'ingresso	230 V								
Temperatura ambiente	25 °C								
Potenza erogata	960 W								
Corrente di dispersione verso terra, max.	3.5 mA								
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	5 W								
Protezione contro il cortocircuito	Sì								
Potenza dissipata, carico nominale	61.3 W								

**EMC / Urto / Vibrazione**

Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	30 g in tutte le direzioni	Emissione acustica secondo EN55032 Classe B
Controllo immunità ai disturbo secondo EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11	Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6	2,3 g

**Isolamento**

Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Classe di protezione	I, con collegamento PE	Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra	3.5 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	0.5 kV

**Sicurezza elettrica (norme applicate)**

Attrezzature elettriche delle macchine	secondo EN60204	Bassa tensione protettiva	SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16		

**PRO MAX 960W 48V 20A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati di collegamento (ingresso)**

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Numero di morsetti	3 per L/N/PE
Lama cacciavite	0,8 x 4,0, PZ 1	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	26 AWG	Sezione di collegamento cavo, flessibile , 4 mm <sup>2</sup> max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0,22 mm <sup>2</sup> min.		Sezione di collegamento cavo, rigido , 6 mm <sup>2</sup> max.	
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,18 mm <sup>2</sup>	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm		

**Dati di collegamento (uscita)**

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Numero di morsetti	8 (++,-,11,13,14)
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	8 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	22 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , 16 mm <sup>2</sup> max.		Sezione di collegamento cavo, flessibile , 0,5 mm <sup>2</sup> min.	
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	16 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, rigido , 0,5 mm <sup>2</sup> min.	
Coppia di serraggio, min.	1,2 Nm	Lama del cacciavite	1,0 x 5,5
Coppia di serraggio, max.	1,5 Nm		

**Segnalazione**

Indicatore d'&rsquo;esercizio	LED rosso/verde e relè (≥21,6 V DC LED verde, relè attivato/ ≤20,6 LED rosso, relè disattivato)	Contatto equipotenziale	Sì
Carico di contatto (contatto NA)	max. 30 V DC / 1 A		


**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		



**PRO MAX 960W 48V 20A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Simbolo elettrico**

Pay attention to polarity of DC connection

**Curva di carico****Curva di carico**

## PRO MAX 960W 48V 20A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SLIM 1.0X5.5X125	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2749630000</a>	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza
GTIN (EAN)	4050118896374	della lama: 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
CPZ	1 ST	

## Cacciavite a croce, tipo Pozidrive




Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIK SLIM PZ1 X 80	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2749670000</a>	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118896411	lama (A): 1
CPZ	1 ST	

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1 VO GF SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1478990000</a>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118286892	130 °C
CPZ	50 ST	

**PRO MAX 960W 48V 20A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	WEW 35/2 VO GF SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1479000000</a>	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4050118286779	130 °C
CPZ	50 ST	