



**S2CD-THR 3.50/32/90G 3.2SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Il nuovo punto di riferimento per la densità dei componenti: il passo virtuale da 0,875 mm - per collegamenti I/O da 1 mm<sup>2</sup>

Gli unici connettori maschio a due piani a 4 file per interfacce di sensori IP20 con passo 3,5

L'S2L in un doppio pacchetto - uno standard che ha superato se stesso:

- Ciascuno largo 3,5 mm, 4 contatti I/O per sezione trasversale del collegamento da 1 mm<sup>2</sup>
- grande stabilità grazie alle geometrie ad accoppiamento di forza delle custodie
- con la flangia a saldare non è più necessario il fissaggio a vite

Minori dimensioni per una maggiore efficienza: i vantaggi essenziali per la vostra applicazione:

- 75% di ingombro in meno sul circuito stampato
- minori costi di processo grazie alla flangia a saldare
- minore sollecitazione meccanica dei punti di saldatura
- più spazio, ad esempio per i display, nel pannello frontale

Un "piccolo" contributo per una maggiore competitività: funzioni aggiuntive nello stesso spazio di installazione oppure un dispositivo più compatto con le stesse funzioni.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 32, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1357870000</a>                                                                                                                                                                              |
| Tipo               | S2CD-THR 3.50/32/90G 3.2SN BK BX                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)         | 4050118160703                                                                                                                                                                                           |
| CPZ                | 20 Pieza                                                                                                                                                                                                |
| Parametri prodotto | IEC: 200 V / 7.9 A<br>UL: 150 V / 9.5 A                                                                                                                                                                 |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                                                                                     |

**S2CD-THR 3.50/32/90G 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

**Dimensioni e pesi**

|                     |             |                      |             |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 24.4 mm     | Profondità (pollici) | 0.9606 inch |
| Posizione verticale | 35 mm       | Altezza (pollici)    | 1.378 inch  |
| Altezza minima      | 31.8 mm     | Larghezza            | 29.4 mm     |
| Larghezza (pollici) | 1.1575 inch | Peso netto           | 17.15 g     |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Specifiche di sistema**

|                                                   |                                                                                                  |                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Famiglia prodotti                                 | OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2 file                                                    | Tipo di collegamento                                    | Collegamento al circuito stampato     |
| Montaggio su circuito stampato                    | Collegamento a saldare THT/THR                                                                   | Passo in mm (P)                                         | 3.50 mm                               |
| Passo in pollici (P)                              | 0.138 "                                                                                          | Angolo di uscita                                        | 90°                                   |
| Numero di poli                                    | 32                                                                                               | Numero di codoli a saldare per polo                     | 1                                     |
| Lunghezza spina a saldare (l)                     | 3.2 mm                                                                                           | Dimensioni del codolo a saldare                         | d = 1,0 mm, ottagonale                |
| Diametro foro di equipaggiamento (D)              | 1.3 mm                                                                                           | Tolleranza diametro di equipaggiamento                  | + 0,1 mm (D)                          |
| Diametro esterno del pad di saldatura             | 2.1 mm                                                                                           | Diametro del foro della sagoma                          | 1.9 mm                                |
| L1 in mm                                          | 52.50 mm                                                                                         | L1 in pollici                                           | 2.067 "                               |
| quantità di file                                  | 2                                                                                                | Numero di serie di poli                                 | 2                                     |
| Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita a connettore non innestato/ per il dorso della mano a connettore innestato | Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato |
| Codificabile                                      | Sì                                                                                               |                                                         |                                       |

**Dati del materiale**

|                                            |                           |                                               |                                |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Materiale isolante                         | LCP GF                    | Colori                                        | nero                           |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 9011                  | Gruppo materiali isolanti                     | IIIb                           |
| Comparative Tracking Index (CTI)           | ≥ 175                     | Moisture Level (MSL)                          | 1                              |
| Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0                       | Materiale dei contatti                        | Lega in rame                   |
| Superficie dei contatti                    | stagnato                  | Struttura a strati del collegamento a saldare | 1...3 µm Ni / 2...5 µm Sn matt |
| Struttura a strati del connettore maschio  | 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni | Temperatura di magazzinaggio, min.            | -40 °C                         |
| Temperatura di magazzinaggio, max.         | 70 °C                     | Temperatura d'esercizio, min.                 | -50 °C                         |
| Temperatura d'esercizio, max.              | 120 °C                    | Campo della temperatura di montaggio, min.    | -40 °C                         |
| Campo della temperatura di montaggio, max. | 120 °C                    |                                               |                                |

**S2CD-THR 3.50/32/90G 3.2SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dati di dimensionamento secondo IEC**

|                                                                                |                        |                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Testato secondo lo standard                                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                  | 7.9 A            |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 5 A                    | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                  | 6.8 A            |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 5 A                    | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 200 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 160 V                  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 100 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 2.5 kV                 | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 2.5 kV           |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 1.5 kV                 | Portata transitoria                                                            | 3 x 1 s mit 80 A |

**Dati di dimensionamento secondo CSA**

|                                       |                                                                                                        |                                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Istituto (CSA)                        | CSA                                                                                                    | N° certificato (CSA)               | 200039-1121690 |
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)    | 50 V                                                                                                   | Tensione nominale (Gruppo C / CSA) | 50 V           |
| Tensione nominale (Gruppo D / CSA)    | 150 V                                                                                                  | Corrente nominale (Gruppo B / CSA) | 5 A            |
| Corrente nominale (Gruppo C / CSA)    | 9.5 A                                                                                                  | Corrente nominale (Gruppo D / CSA) | 9.5 A          |
| Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                    |                |

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

|                                        |                                                                                                        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Istituto (cURus)                       | CURUS                                                                                                  | N° certificato (cURus)                 | E60693 |
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 150 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) | 50 V   |
| Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 50 V                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 9.5 A  |
| Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) | 9.5 A                                                                                                  | Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 9.5 A  |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                        |        |

**Imballaggio**

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Imballaggio   | Box       | Lunghezza VPE | 132.00 mm |
| Larghezza VPE | 122.00 mm | Altezza VPE   | 42.00 mm  |

**Nota importante**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                       |  |  |
| Note           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Spacing between rows: see hole layout</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul> |  |  |

**S2CD-THR 3.50/32/90G 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |




## S2CD-THR 3.50/32/90G 3.2SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Elementi di codifica



Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.

Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio assegnano chiaramente gli elementi di collegamento durante il processo di fabbricazione e il funzionamento. Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio vengono inseriti prima dell'assemblaggio o durante la fase di assemblaggio cavi. L'alternativa Weidmüller: configurare online con l'ausilio del configuratore di varianti per precodificare il materiale prima della consegna.

Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | B2L/S2L 3.50 KO BK BX      | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1849740000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, |
| GTIN (EAN)  | 4032248378203              | nero, Numero di poli: 1                                            |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                    |
| Tipo        | B2L/S2L 3.50 KO OR BX      | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1849730000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica, |
| GTIN (EAN)  | 4032248378197              | arancione, Numero di poli: 1                                       |
| CPZ         | 100 ST                     |                                                                    |