

PAC-CTLX-2X10-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico tra il PLC e i moduli relè TERMSERIES.

Questi cavi sono costituiti dai seguenti componenti:

- Connettore PLC del produttore.
- Cavo LiYY multipolare con sezione trasversale di 0,14 mm².
- Connettori a cavo piatto a 10 poli.

I cavi sono sottoposti a prove automatiche di passaggio e isolamento per accertare la funzionalità per la quale sono stati progettati.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 5,4 ± 1 mm
N. d'ordine	1511990030
Tipo	PAC-CTLX-2X10-V1-3M
GTIN (EAN)	4099986588547
CPZ	1 Pieza

PAC-CTLX-2X10-V1-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	373 g
------------	-------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-10...60 °C	Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
-----------------------	------------------------

Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
--------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Dati generali

Lunghezza del cavo	3 m
--------------------	-----

Materiale di base	PVC
-------------------	-----

Collegamento interfaccia	2X HE10 10P
--------------------------	-------------

Diametro esterno	5,4 ± 1 mm
------------------	------------

Sezione del conduttore	0.14 mm ²
------------------------	----------------------

Adatto a	segnali digitali
----------	------------------

Cavo	Cavo LiYY
------	-----------

Numero di poli, min.	10 poli
----------------------	---------

Interfaccia PLC	ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P
-----------------	---

Dati elettrici

Corrente totale, max.	3 A
-----------------------	-----

Intensità della corrente consentita per percorso, max.	1 A
---	-----

Resistenza	≤ 150 mΩ/m
------------	------------

Prova alta tensione	1 KV/1s
---------------------	---------

Tensione nominale	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
-------------------	---------------------

Capacità filo / fili	300 pF/m
----------------------	----------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

ECLASS 15.0	27-24-22-20
-------------	-------------

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

ECLASS 14.0	27-24-22-20
-------------	-------------