

**PAC-CTLX-2X10-V4-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico tra il PLC e i moduli relè TERMSERIES.

Questi cavi sono costituiti dai seguenti componenti:

- Connettore PLC del produttore.
- Cavo LIYY multipolare con sezione trasversale di 0,14 mm<sup>2</sup>.
- Connettori a cavo piatto a 10 poli.

I cavi sono sottoposti a prove automatiche di passaggio e isolamento per accertare la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 5,4 ± 1 mm |
| N. d'ordine | <a href="#">1512070100</a>                       |
| Tipo        | PAC-CTLX-2X10-V4-10M                             |
| GTIN (EAN)  | 4099986588752                                    |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## PAC-CTLX-2X10-V4-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 950 g |
|------------|-------|

### Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Dati generali

|                          |                      |                      |   |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Lunghezza del cavo       | 10 m                 | Adatto a             | segnali digitali                        |
| Materiale di base        | PVC                  | Cavo                 | Cavo LiYY                               |
| Collegamento interfaccia | 2X HE10 10P          | Numero di poli, min. | 10 poli                                 |
| Diametro esterno         | 5,4 ± 1 mm           | Interfaccia PLC      | ROCKWELL CONTROL<br>LOGIX 1756-TBCH 36P |
| Sezione del conduttore   | 0.14 mm <sup>2</sup> |                      |   |

### Dati elettrici

|  |            |                      |                     |
|--|------------|----------------------|---------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 3 A        | Prova alta tensione  | 1 KV/1s             |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A        | Tensione nominale    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Resistenza   | ≤ 150 mΩ/m | Capacità filo / fili | 300 pF/m            |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |