


## SM 36/18-30 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 56 x 36 mm, su richiesta cliente
N. d'ordine	<a href="#">1433860000</a>
Tipo	SM 36/18-30 K MC SDR
GTIN (EAN)	4050118238464
CPZ	4 Pieza

**SM 36/18-30 K MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	56 mm	Altezza (pollici)	2.2047 inch
Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1.4173 inch
Diametro	30 mm	Peso netto	3.51 g

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.037 kg CO2 eq.

**Dati generali**

Processo di stampa	Laser MC				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	36 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2				
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	su richiesta cliente				
Alogenici	No				
Materiale di base	poliammide 66				
Colore stampa	nero				
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard			
stampante compatibile	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>				
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C				

**Marcatori per apparecchi**

Diametro 30 mm Alogenici No

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**SM 36/18-30 K MC SDR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

---

