


SM 27/18-22 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet CONNECT o Plotter è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 o 30 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 53.75 x 27 mm, su richiesta cliente
N. d'ordine	1433870000
Tipo	SM 27/18-22 K MC SDR
GTIN (EAN)	4050118238457
CPZ	8 Pieza

SM 27/18-22 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.2 mm	Profondità (pollici)	0.0472 inch
Posizione verticale	53.75 mm	Altezza (pollici)	2.1161 inch
Larghezza	27 mm	Larghezza (pollici)	1.063 inch
Diametro	22 mm	Peso netto	2.19 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.024 kg CO2 eq.

Dati generali

Processo di stampa	Laser MC				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	27 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2				
Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	su richiesta cliente				
Alogenici	No				
Materiale di base	poliammide 66				
Colore stampa	nero				
Caratteri stampati	Richiede file M-Print PRO				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard			
stampante compatibile	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2				
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C				

Marcatori per apparecchi

Diametro	22 mm	Alogenici	No
----------	-------	-----------	----

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

SM 27/18-22 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

