

IE-FCI-HD15-FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Giunto VGA, Inserto per segnale VGA/HD15, Presa/presa
N. d'ordine	1556290000
Tipo	IE-FCI-HD15-FF
GTIN (EAN)	4050118369755
CPZ	1 Pieza

IE-FCI-HD15-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E497345

Dimensioni e pesi

Peso netto	9 g
------------	-----

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-55 °C...105 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Dati generali

Tipo di prodotto	Giunto VGA	Grado di protezione	IP20
Inserto tipo	Inserto per segnale VGA/ HD15		

Proprietà elettriche



Rigidità dielettrica contatto-contatto	1000 V eff / 1 min	Resistenza d'isolamento	1000 MΩ at 500 V DC
--	--------------------	-------------------------	---------------------

Standard generali

N° certificato (DNV)	TAA000022B	N° certificato (UR)	E497345
----------------------	------------	---------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Disegni**Disegno quotato****Disegno quotato****Disegno quotato**