


**Illustrazione del prodotto**

La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, grigio, 135 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 35.60, Isolato: Sì, Larghezza: 88.4 mm
N. d'ordine	<a href="#">1561970000</a>
Tipo	WQB WPD X05/3
GTIN (EAN)	4050118367133
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	19.6 mm	Profondità (pollici)	0.7717 inch
Posizione verticale	14 mm	Altezza (pollici)	0.5512 inch
Larghezza	88.4 mm	Larghezza (pollici)	3.4803 inch
Peso netto	19.9 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
--------------------------	----------------	----------------------	---------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestato	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	innestato		

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento trasversale
----------	--------------------------

## Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	grigio
-------------------	-------	--------	--------

## Dati dimensionamento

Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	135 A
-------------------	-------	-------------------	-------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	35.60 mm
-----------------	----------

## Generale

Numero di poli	3
----------------	---

## Nota importante

Informazioni sul prodotto	Max. 135 A possibili unicamente con alimentazione intermedia
---------------------------	--

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		