

**PAC-HD15M-HD15M-V0-2M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I cavi PAC preconfezionati stabiliscono un collegamento elettrico e logico del PLC con le interfacce PLC. Questi cavi sono composti dai seguenti elementi:

- Connettore del PLC del produttore.
- Cavo LIYY o LY YCY (schermato) a più poli con una sezione di 0,14 mm<sup>2</sup> o 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connettore per cavo piatto, SUB-D o RSV, per il collegamento all'interfaccia. La continuità e l'isolamento dei cavi sono automaticamente testati per garantire la funzionalità per la quale sono stati progettati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |  |
|-------------|--|
| N. d'ordine | 1440740025                             |
| Tipo        | <a href="#">PAC-HD15M-HD15M-V0-2M5</a> |
| GTIN (EAN)  | 4099986581821                          |
| CPZ         | 1 Pieza                                |

## PAC-HD15M-HD15M-V0-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensioni e pesi

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 388 g |
|------------|-------|

### Temperature

|                              |             |                         |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

### Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Dati generali

|                          |                      |                      |                   |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Lunghezza del cavo       | 2.5 m                | Adatto a             | segnali analogici |
| Materiale di base        | PVC                  | Cavo                 | Cavo LiYCY        |
| Collegamento interfaccia | SUB-D HD male 15P    | Numero di poli, min. | 15 poli           |
| Diametro esterno         | 8,7 ± 1 mm           | Interfaccia PLC      | SUB-D HD male 15P |
| Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup> |                      |                   |

### Dati elettrici

|  |           |                             |                     |
|--|-----------|-----------------------------|---------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 3 A       | Prova alta tensione         | 1 KV/1s             |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       | Tensione nominale           | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| Resistenza   | ≤ 80 mΩ/m | Tensione d'esercizio        | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m  | Capacità filo / schermatura | 300 pF/m            |

### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |