

**VG 36-K68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d'ordine	<a href="#">1569040000</a>
Tipo	VG 36-K68
GTIN (EAN)	4008190024833
CPZ	10 Pieza

## VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Posizione verticale	51.5 mm	Altezza (pollici)	2.0276 inch
Lunghezza	64.5 mm	Lunghezza (pollici)	2.5394 inch
Peso netto	66.4 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	22 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Coppia di serraggio	11 Nm
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.59 mm	Alogenici	Si
Apertura della chiave 1	53 mm	Apertura della chiave	53 mm
Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Pressacavo	PG
Materiale di base	poliammide 6	Inserto di tenuta stagna	CR
Filettatura (esterna)	PG 36	Lunghezza filettatura	13 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	16.50 Nm	Coppia di serraggio controdato, min.	10.50 Nm
Grado di protezione (UL)	Type 4X	Coppia di serraggio supporto, max.	11.50 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	10.50 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	15.50 Nm
Coppia di serraggio controdato, max.	11.50 Nm		

## Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260 - BS 18	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260 - BS 18
DEF   Condizioni di omologazione	DNV, UL, cULus		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG36-K GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1698240000</a>	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 36, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190884772	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
CPZ	25 ST	

## Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG36-NP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719610000</a>	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352875	neoprene
CPZ	20 ST	

## Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG36-PO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719510000</a>	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 36,
GTIN (EAN)	4008190352776	Polietilene
CPZ	50 ST	