


**SAIE-M8B-8-0.2U-HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M8 thread, Connettore femmina dritto, Filettatura di montaggio: M8, Numero di poli: 8, Lunghezza trefolo/cavo: 0.2 m
N. d'ordine	<a href="#">1467640000</a>
Tipo	SAIE-M8B-8-0.2U-HW
GTIN (EAN)	4050118273175
CPZ	1 Pieza

## SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 10 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dati tecnici del cavo

Sezione del conduttore	0.14 mm <sup>2</sup>	Sezione incrociata cavo (stampa/online)	0,14 mm <sup>2</sup>
Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m	Codifica a colori	bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso
Numero di poli	8		

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	8	Codifica	nessuno
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Tensione nominale	30 V
Corrente nominale	1.5 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	M 8
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C		

## Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-104

## Dati generali

Numero di poli	8	Codifica	nessuno
Filettatura del collegamento	M8 thread	Superficie dei contatti	dorata
Sezione del conduttore	0.14 mm <sup>2</sup>	Tipo di collegamento	Femmina
Materiale base della custodia	Ottone, nichelato	Tensione nominale	30 V
Corrente nominale	1.5 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Cicli di inserimento	≥ 100	Pressacavo	M 8
Tensione nominale	30 V	Sezione incrociata cavo (stampa/online)	0,14 mm <sup>2</sup>
Collegamento 1	M8	Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	0.2 m	Filettatura di montaggio	M8
Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Diametro esterno conduttore	-

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

**Schema elettrico**



**Schema dei poli**

