

## WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                | Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 269 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 54.00, Isolato: No, Larghezza: 10 mm |
| N. d'ordine             | <a href="#">1469090000</a>                                                                                                                        |
| Tipo                    | WQV 95N/120N/5/3/1                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)              | 4050118359275                                                                                                                                     |
| CPZ                     | 5 Pieza                                                                                                                                           |
| Stato consegna          | Disdetto                                                                                                                                          |
| Ultima data dell'ordine | 2024-04-22T00:00:00+02:00                                                                                                                         |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 29 mm  | Profondità (pollici) | 1.1417 inch |
| Posizione verticale | 120 mm | Altezza (pollici)    | 4.7244 inch |
| Larghezza           | 10 mm  | Larghezza (pollici)  | 0.3937 inch |
| Peso netto          | 0.1 g  |                      |             |

## Temperature

|                              |                |                      |               |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|                   |             |                         |                   |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Tipo di fissaggio | se avvitato | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|

## Dati caratteristici del sistema

|          |              |
|----------|--------------|
| Versione | per morsetti |
|----------|--------------|

## Dati dei materiali

|                   |               |        |                |
|-------------------|---------------|--------|----------------|
| Materiale di base | rame stagnato | Colori | grigio argento |
|-------------------|---------------|--------|----------------|

## Dati dimensionamento

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 269 A |
|-------------------|-------|

## Dimensioni

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Passo in mm (P) | 54.00 mm |
|-----------------|----------|

## Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 3 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

**Accessori****Collegamento ausiliario**

Il collegamento aggiuntivo consente un rubinetto di tensione separato. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per l'alimentazione di emergenza prima dell'interruttore principale o semplicemente come connessione aggiuntiva all'interno dell'applicazione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                              |  |
|-------------|----------------------------|------------------------------|--|
| Tipo        | VH 36.1/8/6.4              | Versione                     |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1967100000</a> | Serie W, Boccola distanziale |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248739202              |                              |  |
| CPZ         | 5 ST                       |                              |  |