


PRO MAX3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROmax offre varie soluzioni per l'automazione adibita a impieghi gravosi.

I nostri alimentatori switching PROmax con potenza elevata e lunga durata sono progettati per rispondere alle particolari esigenze degli impieghi gravosi. PROmx è in grado di far fronte in maniera affidabile a un sovraccarico continuo fino al 20% o a picchi di carico di breve durata del 300% che possono verificarsi in presenza di temperature elevate negli quadri di comando.

L'elevata capacità di boost e la piena potenza sono possibili con un vasto campo di temperature. I nostri alimentatori switching possono essere utilizzati in tutto il mondo e sono inoltre idonei all'uso in spazi limitati grazie alla loro larghezza contenuta.

Insieme ai nostri gruppi di continuità DC, ai moduli a diodi o moduli CAP, è possibile realizzare una soluzione di alimentazione adatta alle proprie esigenze.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Power supply, switch-mode power supply unit, 24 V
N. d'ordine	1478180000
Tipo	PRO MAX3 240W 24V 10A
GTIN (EAN)	4050118286120
CPZ	1 Pieza

PRO MAX3 240W 24V 10A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
Nº certificato (cURus)	E255651
N° Certificato (cULus)	E258476
Certificato Nr. (cULusEX)	E470829

Dimensioni e pesi

Profondità	125 mm	Profondità (pollici)	4.9212 inch
Posizione verticale	130 mm	Altezza (pollici)	5.1181 inch
Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2.3622 inch
Peso netto	1322 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio	5...95 % senza rugiada	Avvio	≥ -40 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Dati di dimensionamento UL

Nº certificato (cURus)	E255651
------------------------	---------

Ingresso

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite												
Campo della tensione d'ingresso AC	3 x 320...3 x 575 V AC / 2 x 360...2 x 575 V AC												
Prefusibile consigliato	3 - 5 A, car. C, interruttore automatico												
Campo di frequenze AC	45...65 Hz												
Tensione nominale d'ingresso	3x 400...3x 500 V AC (campo d'ingresso)												
Protezione contro le sovratensioni ingresso	Varistore												
Fusibile d'ingresso (interno)	Sì												
Campo tensione d'ingresso DC	450...800 V DC												
Corrente di punta	max. 15 A												
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso	<table border="1"> <tr> <td>Tipo di tensione</td> <td>Trifase AC</td> </tr> <tr> <td>Tensione d'ingresso</td> <td>400 V</td> </tr> <tr> <td>Corrente d'ingresso</td> <td>0.4 A</td> </tr> <tr> <td>Tipo di tensione</td> <td>Trifase AC</td> </tr> <tr> <td>Tensione d'ingresso</td> <td>500 V</td> </tr> <tr> <td>Corrente d'ingresso</td> <td>0.35 A</td> </tr> </table>	Tipo di tensione	Trifase AC	Tensione d'ingresso	400 V	Corrente d'ingresso	0.4 A	Tipo di tensione	Trifase AC	Tensione d'ingresso	500 V	Corrente d'ingresso	0.35 A
Tipo di tensione	Trifase AC												
Tensione d'ingresso	400 V												
Corrente d'ingresso	0.4 A												
Tipo di tensione	Trifase AC												
Tensione d'ingresso	500 V												
Corrente d'ingresso	0.35 A												

PRO MAX3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Tensione d'ingresso	800 V
Corrente d'ingresso	0.35 A
Tipo di tensione	DC
Tensione d'ingresso	450 V
Corrente d'ingresso	0.6 A

Potenza assorbita nominale 262.3 VA

Uscita

Potenza erogata	240 W	Tecnica di collegamento	Collegamento a vite
Tensione nominale d'uscita	24 V DC \pm 1 %	Ondulazione residua, picchi d'interruzione	<50 mVss @ UNenn, Full Load
Parallelabilità	sì, max. 5	Tensione d'uscita, max.	29.5 V
Tensione d'uscita, min.	22.5 V	Tensione d'uscita osservazioni	(regolabile con potenziometro)
Corrente d'uscita nominale per Unom.	10 A @ 60 °C	Protezione contro la tensione inversa	Si
Corrente d'uscita continua @ UNominale	12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C		

Dati generali

Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.	min. 20 ms								
Grado di efficacia	91.5%								
Grado di protezione	IP20								
Classe di sovratensione	III								
Indicatore d'’esercizio	LED rosso/verde e relè (\geq 21,6 V DC LED verde, relè attivato/ \leq 20,6 LED rosso, relè disattivato)								
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell'aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.								
Esecuzione della custodia	Metallo, resistente alla corrosione								
Protezione contro le tensioni di ritorno del carico	30...35 V DC								
Limitazione di corrente	> 120 % IN								
Derating	> 60°C / 75% @ 70°C								
Fattore di potenza	<table border="1"> <tr> <td>Fattore di potenza tipico</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>Tensione d'ingresso</td> <td>400 V</td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>25 °C</td> </tr> <tr> <td>Potenza erogata</td> <td>240 W</td> </tr> </table>	Fattore di potenza tipico	0.85	Tensione d'ingresso	400 V	Temperatura ambiente	25 °C	Potenza erogata	240 W
Fattore di potenza tipico	0.85								
Tensione d'ingresso	400 V								
Temperatura ambiente	25 °C								
Potenza erogata	240 W								
Corrente di dispersione verso terra, max.	3.5 mA								
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto	4.8 W								
Protezione contro il cortocircuito	Si								
Potenza dissipata, carico nominale	22.3 W								

EMC / Urto / Vibrazione

Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27	30 g in tutte le direzioni	Emissione acustica secondo EN55032 Classe B
Controllo immunità ai disturbo secondo EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11	60068-2-6	Resistenza contro le vibrazioni IEC 2,3 g

Isolamento

Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Classe di protezione	I, con collegamento PE	Tensione di isolamento ingresso/uscita	4 kV
Tensione d'isolamento uscita/terra	3.5 kV	Tensione d'isolamento uscita/terra	0.5 kV

PRO MAX3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Sicurezza elettrica (norme applicate)**

Attrezature elettriche delle macchine	secondo EN60204	Bassa tensione protettiva	SELV a norma IEC 60950-1, PELV conforme alla norma EN 60204-1
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching	Secondo EN 61558-2-16		

Dati di collegamento (ingresso)

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Numero di morsetti	4 per L1/L2/L3/PE
Lama cacciavite	0,8 x 4,0, PZ 1	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	10 AWG
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	26 AWG	Sezione di collegamento cavo, flessibile , 4 mm ² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.	0,22 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,18 mm ²	Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm
Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm		

Dati di collegamento (uscita)

Tecnica di collegamento	Collegamento a vite	Numero di morsetti	8 (++,--,11,13,14)
Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , max.	10 AWG	Sezione di collegamento cavo, AWG/ kcmil , min.	26 AWG
Sezione di collegamento cavo, flessibile , max.	4 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile , min.	0,22 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido , max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido , min.	0,18 mm ²
Coppia di serraggio, min.	0,5 Nm	Lama del cacciavite	0,8 x 4,0, PZ 1
Coppia di serraggio, max.	0,6 Nm		

Segnalazione

Indicatore d'’esercizio	LED rosso/verde e relè ($\geq 21,6$ V DC LED verde, relè attivato/ $\leq 20,6$ LED rosso, relè disattivato)	Contatto equipotenziale	Si
Carico di contatto (contatto NA)	max. 30 V DC / 1 A		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		


PRO MAX3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Simbolo elettrico



Curva di carico



Curva di carico



PRO MAX3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Versione
N. d'ordine	2749610000	Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza
GTIN (EAN)	4050118896350	della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
CPZ	1 ST	

Cacciavite a croce, tipo Pozidrive



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIK SLIM PZ1 X 80	Versione
N. d'ordine	2749670000	Cacciavite, Larghezza della lama (B): 1 mm, 80 mm, Spessore della
GTIN (EAN)	4050118896411	lama (A): 1
CPZ	1 ST	

Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WEW 35/1 VO GF SW	Versione
N. d'ordine	1478990000	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 12 mm,
GTIN (EAN)	4050118286892	130 °C
CPZ	50 ST	

PRO MAX3 240W 24V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	WEW 35/2 VO GF SW	Versione
N. d'ordine	1479000000	Terminale di fissaggio, nero, TS 35, V-0, Wemid, Larghezza: 8 mm,
GTIN (EAN)	4050118286779	130 °C
CPZ	50 ST	