


**PAC-C300-16-F-25-15M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Versione       | Cavo LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine    | <a href="#">1481650150</a>       |
| Tipo           | PAC-C300-16-F-25-15M             |
| GTIN (EAN)     | 4099986584730                    |
| CPZ            | 1 Pieza                          |
| Stato consegna | Disdetto                         |

## PAC-C300-16-F-25-15M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |     |
|------------|-----|
| Peso netto | 0 g |
|------------|-----|

## Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                          |                      |                      |                                          |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 15 m                 | Adatto a             | segnali digitali                         |
| Materiale di base        | PVC                  | Cavo                 | Cavo LiYCY                               |
| Collegamento interfaccia | SP-BLZ 5.08/16/180   | Numero di poli, min. | 16 poli                                  |
| Diametro esterno         | 11,85 ± 1 mm         | Interfaccia PLC      | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Sezione del conduttore   | 0.25 mm <sup>2</sup> |                      |                                          |

## Dati elettrici

|                                                        |           |                             |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 3 A       | Prova alta tensione         | 1 KV/1s               |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       | Tensione nominale           | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Resistenza                                             | ≤ 80 mΩ/m | Tensione d'esercizio        | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m  | Capacità filo / schermatura | 300 pF/m              |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |