


## LM MT300 25.4/12.7 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 12.7 x 25.4 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1686391687</a>
Tipo	LM MT300 25.4/12.7 GE
GTIN (EAN)	4008190493981
CPZ	10 Pieza

## LM MT300 25.4/12.7 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	12.7 mm	Altezza (pollici)	0.5 inch
Larghezza	25.4 mm	Larghezza (pollici)	1 inch
Peso netto	12 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Qtà/foglio	147	
Processo di stampa	Stampa laser	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	25.4 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	giallo	
Alogeni	No	
Materiale di base	Poliestere, esente da PVC	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	1470	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10
	Numero di marcatori per combinazione	147
Approvazione secondo UL 969	Sì	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 147 Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

