

## LM MT300 210/297 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 297 x 210 mm, argento
N. d'ordine	<a href="#">1686440001</a>
Tipo	LM MT300 210/297 SI
GTIN (EAN)	4008190494162
CPZ	10 Pieza

**LM MT300 210/297 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	297 mm	Altezza (pollici)	11.6929 inch
Larghezza	210 mm	Larghezza (pollici)	8.2677 inch
Peso netto	12.3 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Adesivo	Adesivo di acrilato						
Otta/foglio	1						
Processo di stampa	Stampa laser						
Versione	autoadesivo						
Larghezza	210 mm						
Classe d'infiammabilità UL 94	HB						
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C						
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C						
Colori	argento						
Alogenici	No						
Materiale di base	Poliester, esente da PVC						
Caratteri stampati	senza						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	10						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	<table border="1"> <tr> <td>Forma di fornitura</td> <td>Pagina di etichette</td> </tr> <tr> <td>Numero di combinazioni per unità di imballaggio</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Numero di marcatori per combinazione</td> <td>1</td> </tr> </table>	Forma di fornitura	Pagina di etichette	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	Numero di marcatori per combinazione	1
Forma di fornitura	Pagina di etichette						
Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10						
Numero di marcatori per combinazione	1						
Approvazione secondo UL 969	Sì						
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 1 Device markers						
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C						

**Marcatori per apparecchi**

Alogenici	No
-----------	----

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

# Disegni

