

CAN SUB-D SK35 TERM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura





Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SUB-D
N. d'ordine	<u>1550600000</u>
Tipo	CAN SUB-D SK35 TERM
GTIN (EAN)	4050118357073
CPZ	1 Pieza



CAN SUB-D SK35 TERM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazion	

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	16.8 mm	Profondità (pollici)	0.6614 inch
Posizione verticale	64.8 mm	Altezza (pollici)	2.5512 inch
Larghezza	46 mm	Larghezza (pollici)	1.811 inch
Peso netto	88 g		

Temperature

Umidità	Max. 75% a +25°C, senza
	condensa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6al
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Dati tecnici del connettore Sub-D

Coppia di serraggio	0.3 Nm	Materiale base della custodia	ZnAl
Umidità	Max. 75% a +25°C, senza condensa	Grado di protezione	IP30
Cicli di inserimento	≥ 200	Velocità dati	1 Mbps
Angolo di uscita	35°	Disponibile resistenza terminale	Sì
Interfaccia BUS	D-Sub 9 poli, Presa	Bloccaggio	UNC4-40
Campo di temperatura custodia	-20+70 ° C	BUS, interfaccia cavo	Collegamento a vite
Interfaccia di programmazione	No		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 9.0	27-44-03-02
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-02
ECLASS 11.0	27-44-03-02	ECLASS 12.0	27-44-03-02
ECLASS 13.0	27-44-03-02	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

Versione catalogo / Disegni