


LM WO 23/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, bianco
N. d'ordine	1695721044
Tipo	LM WO 23/55 WS
GTIN (EAN)	4008190924676
CPZ	10 Pieza

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0.9055 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Peso netto	10.1 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9				
Qtà/foglio	40				
Tipo di stampa	Neutro				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	55 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0				
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	bianco				
Alogenici	No				
Materiale di base	Pellicola in poliestere				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	400				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette			
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10			
	Numero di marcatori per combinazione	40			
Dimensioni del campo di siglatura	23 x 12.7 mm				
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C				

Segnafili e segnacavi

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	50 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	10 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	12 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	6.8 mm	Larghezza del campo di testo	22.8 mm
Altezza del campo di testo	12.5 mm	Diametro esterno conduttore	6.8 - 12 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	10 - 50 mm ²		

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

