

## CLI C 2-4 GE/SW Q CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | CableLine, Segnafili e segnacavi, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, giallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1568261669</a>                                    |
| Tipo        | CLI C 2-4 GE/SW Q CD  |
| GTIN (EAN)  | 4008190093594   |
| CPZ         | 250 Pieza   |

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 8 mm   | Profondità (pollici) | 0.315 inch  |
| Posizione verticale | 4 mm   | Altezza (pollici)    | 0.1575 inch |
| Larghezza           | 7 mm   | Larghezza (pollici)  | 0.2756 inch |
| Peso netto          | 0.22 g |                      |             |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                                    |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale                          |
| Tipo di stampa  | Standard                             |
| Processo di stampa  | impresso a caldo                     |
| Versione  | CD                                   |
| Larghezza   | 7 mm                                 |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | V-0                                  |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 80 °C                                |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -30 °C                               |
| Colori  | giallo                               |
| Alogeni   | Sì                                   |
| Diametro isolamento, max.                                       | 10                                   |
| Materiale di base   | PVC, flessibile, senza cadmio        |
| Colore stampa   | nero                                 |
| Caratteri stampati  | Lettere, maiuscole                   |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura <b>Bobina</b>     |
| Industrie consigliate   | Processo, Macchine                   |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Reel = Conductor and cable markers |
| Campo delle temperature di impiego                              | -30...80 °C                          |
| Imprint   | Q                                    |

## Segnafili e segnacavi

|  |                          |                                       |                    |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                                | Sì                       | Sezione di collegamento cavo, max.    | 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.     | 2.5 mm <sup>2</sup>      | Diametro esterno del conduttore, max. | 10 mm              |
| Diametro esterno del conduttore, min.  | 4 mm                     | Diametro esterno conduttore           | 4 - 10 mm          |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |                                       |                    |

## Classificazioni

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC001530 | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

**Dati tecnici**

---

ECLASS 15.0

27-28-11-02

---

**Disegni**



Come da figura