

**VG 29-K68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d'ordine	<a href="#">1569030000</a>
Tipo	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
CPZ	20 Pieza

**VG 29-K68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	41 mm	Altezza (pollici)	1.6142 inch
Lunghezza	52 mm	Lunghezza (pollici)	2.0472 inch
Peso netto	34.8 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati Generali**

Diametro cavo, esterno, max.	25 mm	Diametro cavo, esterno, min.	18 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Coppia di serraggio	9 Nm
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.59 mm	Alogen	Si
Apertura della chiave 1	42 mm	Apertura della chiave	42 mm
Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Pressacavo	PG
Materiale di base	poliammide 6	Inserto di tenuta stagna	CR
Filettatura (esterna)	PG 29	Lunghezza filettatura	11 mm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	10.50 Nm	Coppia di serraggio controdato, min.	8.50 Nm
Grado di protezione (UL)	Type 4X	Coppia di serraggio supporto, max.	9.50 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	8.50 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	9.50 Nm
Coppia di serraggio controdato, max.	9.50 Nm		

**Numeri certificati pressacavo**

Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260 - BS 17	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260 - BS 17
DEF   Condizioni di omologazione	DNV, UL, cULus		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## Accessori

### Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG29-K GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1698230000</a>	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, PG 29, 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190884765	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
CPZ	50 ST	

### Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-NP	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 29,
GTIN (EAN)	4008190352868	neoprene
CPZ	50 ST	

### Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG29-PO	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 29,
GTIN (EAN)	4008190352769	Polietilene
CPZ	50 ST	