

WQB A/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, nero, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 20.42 mm
N. d'ordine	<u>1578970000</u>
Tipo	WQB A/4
GTIN (EAN)	4008190119522
CPZ	50 Pieza



WQB A/4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	2.5 mm	Profondità (pollici)	0.0984 inch
Posizione verticale	23.5 mm	Altezza (pollici)	0.9252 inch
Larghezza	20.42 mm	Larghezza (pollici)	0.8039 inch
Peso netto	1.16 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.			- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C
Conformità ambientale del pr	odotto		'
Stata conformità DoUS	Conforme conta contin	no.	
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Aaltri dati tecnici			
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	per morsetti		
Dati dei materiali			
Materiale di base	rame stagnato	Colori	nero
Dati dimensionamento			
Dati dimensionamento			
Tensione nominale	800 V	Corrente nominale	24 A
Dimensioni			
Passo in mm (P)	5.10 mm	Sfalsamento TS 35	32 mm
Generale			
Numero di poli	4	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Classificazioni			
ETIM 6 O	EC000480	ETIM 7.0	EC000480
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000489 EC000489	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000489 EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
		ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-23-03-03

Versione catalogo / Disegni