Foglio dati

KSP L65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSP (calotta di protezione Klippon), Cappuccio protettivo, PVC
N. d'ordine	1736620000
Tipo	KSP L65
GTIN (EAN)	4008190956288
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2023-07-30T00:00:00+02:00

Foglio dati

KSP L65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	210 mm	Altezza (pollici)	8.2677 inch
Lunghezza	150 mm	Lunghezza (pollici)	5.9055 inch
Spessore della parete, min.	2 mm	Spessore della parete, max.	2 mm
Peso netto	75.7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-25 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Silicone	No	Diametro esterno	69 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	70 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-25 °C
Alogeni	No	Spessore	2.00 mm
Materiale di base	PVC	Diametro interno D2	65.00 mm
Distanza quota interna B	85.00 mm	Durezza (Shore A)	65

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

KSP L65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

