



Il segnafile CLI T trasparente d'alta qualità consente la siglatura di conduttori e cavi con sezione fino a 75 mm<sup>2</sup>. Il segnafile CLI T è disponibile in quattro lunghezze che consentono di realizzare siglature con lunghe sequenze di caratteri. Il segnafile trasparente protegge perfettamente i marcatori ad innesto dalle sollecitazioni esterne. Come cartellino a innesto, sono idonei all'uso il marcatore TM-I dalla gamma MultiCard e MultiMark.

- Una gamma più ampia di sezioni per ogni segnafile
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Facile inserimento del marcatore TM-I nella tasca segnafile sia prima sia dopo il collegamento del conduttore
- Disponibile in cinque lunghezze
- Non adatto per la siglatura con P-Ink o pennino STI

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Presa per spina x 5 mm, PVC, Colori: trasparente, Diametro esterno conduttore: 4 - 10 mm
N. d'ordine	<a href="#">1764260000</a>
Tipo	CLI T 2-20
GTIN (EAN)	4032248053322
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	13 mm	Profondità (pollici)	0.5118 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0.7874 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	0.69 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Tipo di stampa	Neutro	Larghezza	5 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Colori	trasparente
Alogeni	Sì	Materiale di base	PVC
Industrie consigliate	Trasporti, Macchine	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C

### Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	10 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	4 mm	Diametro esterno conduttore	4 - 10 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	4 - 35 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		