


**SAI-8-M 4P IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Il collegamento IDC compatto velocizza i lavori di produzione, messa in funzione e manutenzione
- Rondella zigrinata in metallo - robusta, di utilizzo sicuro e con minimo sforzo.
- Le dimensioni dei ripartitori IDC corrispondono a quelle dei ripartitori SAI standard. Sono con questi compatibili.
- esecuzione a 3 poli con 1 segnale I/O per ogni punto d'innesto e a 4 poli con 2 segnali I/O ogni punto d'innesto,
- confezionamento personalizzato sul posto dei cavi sensori/attuatori,
- collegamento sicuro e veloce con l'elemento di collegamento IDC,
- Grado di protezione IP 67.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Versione con calotta, IDC, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP |
| N. d'ordine | <a href="#">1766800000</a>                                                                           |
| Tipo        | SAI-8-M 4P IDC                                                                                       |
| GTIN (EAN)  | 4032248107339                                                                                        |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                              |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E141197

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 152 mm   | Profondità (pollici) | 5.9842 inch |
| Posizione verticale | 41.5 mm  | Altezza (pollici)    | 1.6339 inch |
| Larghezza           | 60 mm    | Larghezza (pollici)  | 2.3622 inch |
| Peso netto          | 241.12 g |                      |             |

## Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 90°C

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497 |

## Dati di collegamento

|                                                  |                           |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Diametro esterno del conduttore, min.            | 1.2 mm                    | Diametro esterno del conduttore, max.            | 1.6 mm              |
| Campo di sezioni, min.                           | 0.08 mm <sup>2</sup>      | Campo di sezioni, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.           | AWG 28                    | Sezione di collegamento cavo AWG, max.           | AWG 14              |
| rigido, min. H05(07) V-U                         | 0.2 mm <sup>2</sup>       | rigido, max. H05(07) V-U                         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                     | 0.2 mm <sup>2</sup>       | Flessibile, max. H05(07) V-K                     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>       | con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| con terminale, DIN 46228 pt 1, min.              | 0.2 mm <sup>2</sup>       | con terminale a norma DIN 46 228/1, max.         | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Collegamento max. della stessa sezione           | 10                        | Spazio di sovrapposizione                        | Standard            |
| Uscita ripartitore                               | Versione con calotta, IDC |                                                  |                     |

## Dati del materiale

|                               |                  |                                           |                |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Materiale base della custodia | Pocan            | Materiale ripartitore                     | Plastica       |
| Colore della custodia         | Grigio, RAL 7032 | Materiale della guarnizione della calotta | Viton          |
| Presa con vite                | CuZn, nichelato  | Materiale dei contatti                    | CuZn           |
| Superficie dei contatti       | dorata           | Materiale dei portacontatti               | PBT (UL 94 V0) |

## Dati elettrici

|                                      |      |                                    |       |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Tensione nominale, min.              | 10 V | Tensione nominale, max.            | 30 V  |
| Tensione di prova                    | 1 kV | Capacità di corrente max. per slot | 4 A   |
| Corrente cumulativa                  | 10 A | Corrente per segnale               | 2 A   |
| Ripartizione del potenziale presente | Sì   | Resistenza d'isolamento            | 109 Ω |

**SAI-8-M 4P IDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dati tecnici del cavo**

|                                       |        |                                                 |        |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Numero di poli                        | 4      | Diametro esterno del conduttore, max.           | 1.6 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 1.2 mm | Idoneità all'installazione con catene portacavi | No     |

**Dati tecnici generali**


|                                 |        |                                         |              |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|
| Grado di protezione             | IP67   | Codifica punto di innesto               | Codificato A |
| Numero di poli                  | 4      | Numero prese di contatto                | 8            |
| Filettatura del collegamento    | M12    | Grado di lordura                        | 2            |
| Infiammabilità                  | V-0    | LED                                     | Sì           |
| LED sensore                     | Sì     | Colore del LED per funzione d'esercizio | verde        |
| Colore del LED per funzione I/O | Giallo |                                         |              |

**Classificazioni**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003558    | ETIM 9.0    | EC003558    |
| ETIM 10.0   | EC003558    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |             |             |

## Disegni


### Simile alla figura



### Disegno quotato



### Schema elettrico



## SAI-8-M 4P IDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## M12



Le calotte di protezione proteggono dagli influssi esterni i punti d'innesto non occupati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                       |  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Tipo        | SAI-SK-M12                 | Versione                              |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9456050000</a> | Gruppi protetti, Cappuccio protettivo |  |
| GTIN (EAN)  | 4008190304058              |                                       |  |
| CPZ         | 30 ST                      |                                       |  |

## Screwty® utensile per pressacavi con funzione di coppia



L'utensile ideale per qualsiasi applicazione  
Screwty® è l'utensile universale ideale per serrare tutti i comuni cavi per sensori e attuatori. Con Screwty® è possibile raggiungere facilmente anche i connettori circolari meno accessibili. I connettori possono essere allentati e serrati senza sforzo e con una semplice rotazione. Screwty® è una soluzione universale unica nel suo genere che può essere utilizzata con la maggior parte dei cavi e dei connettori, anche di altri fornitori (oltre il 90%). Screwty® è composto da un'impugnatura con il classico collegamento 1/4". Per questo può essere utilizzato per tutti i formati: per i connettori circolari M12 e M8, i connettori maschi e femmine confezionabili liberamente M12F e M8F, nonché per tutti i connettori maschio e femmina M23.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                   |  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Tipo        | SCREWTY SET -DM            | Versione                                          |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1920000000</a> | Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248436859              |                                                   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                   |  |

## SAI-8-M 4P IDC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                              |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ESG 9/20 MC NE WS          | Versione                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1609940000</a> | ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco, |
| GTIN (EAN)  | 4008190203528              | innestabile                                                  |
| CPZ         | 200 ST                     |                                                              |

## Collegamento a perforazione d'isolante



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori M12 offrono la scelta tra 5 diversi sistemi di collegamento.

L'IDC assicura un montaggio semplice e rapido poiché permette il diretto inserimento del conduttore nel morsetto, senza crimpatura né spellatura dell'isolamento. Offre inoltre un'eccellente sicurezza di funzionamento.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | SAI-SA-4-IDC               | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1766810000</a> | Connettore collegabile al campo, M12 |
| GTIN (EAN)  | 4032248148233              |                                      |
| CPZ         | 1 ST                       |                                      |