

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
N. d'ordine	1772310000
Tipo	VG M25 - K 68
GTIN (EAN)	4032248129973
CPZ	25 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	37 mm	Altezza (pollici)	1.4567 inch
Lunghezza	47 mm	Lunghezza (pollici)	1.8504 inch
Peso netto	22.1 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS

Conforme senza esenzione

REACH SVHC

No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	18 mm	Diametro cavo, esterno, min.	13 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Coppia di serraggio	3.5 Nm
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	Sì
Norme	EN/IEC 62444	Apertura della chiave 1	33 mm
Apertura della chiave	33 mm	Grado di protezione	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Pressacavo	metrico	Materiale di base	poliammide 6
Insero di tenuta stagna	CR	Filettatura (esterna)	M 25
Lunghezza filettatura	10 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	6.00 Nm
Coppia di serraggio controdado, min.	3.00 Nm	Grado di protezione (UL)	Type 4X
Coppia di serraggio supporto, max.	4.00 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	3.00 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	5.00 Nm	Coppia di serraggio controdado, max.	4.00 Nm

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo (UL)	E-199260 - BM 15	Numero del certificato pressacavo (cULus)	E-199260 - BM 15
DEF Condizioni di omologazione	DNV, UL, cULus		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Accessori

Dadi in plastica, grigi



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU M25 - K GR	Versione	
N. d'ordine	1772470000	SKMU PA (controdado di plastica), Controdado, M 25, 6 mm,	
GTIN (EAN)	4032248130214	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	
CPZ	100 ST		

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M25-NP	Versione	
N. d'ordine	1736250000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 25,	
GTIN (EAN)	4008190956042	neoprene	
CPZ	100 ST		

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR M25-PO	Versione	
N. d'ordine	1777950000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 25,	
GTIN (EAN)	4032248158218	Polietilene	
CPZ	50 ST		