


LM WO 15/140 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 16.2 - 36.4 mm, 15 x 140 mm, bianco
N. d'ordine	1773880000
Tipo	LM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4032248144501
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	10.2 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9		
Qtà/foglio	26		
Tipo di stampa	Neutro		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	140 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	bianco		
Alogeni	No		
Materiale di base	Pellicola in poliestere		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	260		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	26	
Dimensioni del campo di siglatura	15 x 70 mm		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 26 Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	70 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	36.4 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	16.2 mm	Larghezza del campo di testo	14.98 mm
Altezza del campo di testo	70 mm	Diametro esterno conduttore	16.2 - 36.4 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	70 - 150 mm ²		

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni

