

VP M25-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 25, 7 mm, ottone, nichelato |
|-------------|---|
| N. d'ordine | <u>1777750000</u> |
| Tipo | VP M25-MS65 |
| GTIN (EAN) | 4032248158027 |
| CPZ | 100 Pieza |



VP M25-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| logazior | |
|----------|--|
| | |
| | |
| | |

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| Posizione verticale | 11 mm | Altezza (pollici) | 0.4331 inch |
|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| Lunghezza | 11 mm | Lunghezza (pollici) | 0.4331 inch |
| Diametro | 28 mm | Spessore della parete, min. | 0.5 mm |
| Spessore della parete, max. | 6 mm | Peso netto | 14.26 g |

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203 |

Dati Generali

| Diametro testa | 28.00 mm | O-ring | NBR |
|---|----------|--|------------------------|
| Silicone | No | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Passo del filetto | 1.5 mm |
| Alogeni | No | Grado di protezione | IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Pressacavo | metrico | Materiale di base | ottone, nichelato |
| Diametro della guarnizione ad anello | 25.00 mm | Guarnizione | NBR |
| Filettatura (esterna) | M 25 | Lunghezza filettatura | 7 mm |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ETIM 10.0 | EC000451 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 | | |

Versione catalogo / Disegni



VP M25-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

