

VP M32-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 32, 8 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1777760000
Tipo	VP M32-MS65
GTIN (EAN)	4032248158034
CPZ	50 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0.4724 inch
Lunghezza	12 mm	Lunghezza (pollici)	0.4724 inch
Diametro	35 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	7 mm	Peso netto	24.3 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C... 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Dati Generali

Diametro testa	35.00 mm	O-ring	NBR
Silicone	No	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Passo del filetto	1.5 mm
Alogeni	No	Grado di protezione	IP68 - 5 bar (30 min.)
Pressacavo	metrico	Materiale di base	ottone, nichelato
Diametro della guarnizione ad anello	32.00 mm	Guarnizione	NBR
Filettatura (esterna)	M 32	Lunghezza filettatura	8 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

