HDC 10B SLU 2M20G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20	
N. d'ordine	<u>1787660000</u>	
Tipo	HDC 10B SLU 2M20G	
GTIN (EAN)	4032248205004	
CPZ	1 Pieza	

HDC 10B SLU 2M20G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ogazi	

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	57 mm	Altezza (pollici)	2.2441 inch
Larghezza	77.7 mm	Larghezza (pollici)	3.059 inch
Altezza di fissaggio	40 mm	Larghezza di fissaggio	82 mm
Peso netto	270 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfona	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f			
Resistenza chimica	Sostanza Acetone			
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Olio di perforazione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Diesel		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Alcool etilico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio per trasmissione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio idraulico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza Refrigerante			
	Resistenza chimica Resistente			
	Sostanza	Benzina di petrolio		
	Resistenza chimica Resistente			
	Sostanza	Sudore		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina super		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Acqua		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	UV		
	Resistenza chimica	Instabile		
	Sostanza	Ozono		
	Resistenza chimica	Instabile		

Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No

Data di creazione 06.11.2025 06:00:03 MEZ

Versione catalogo / Disegni



HDC 10B SLU 2M20G



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Acciaio, inossidabile		1
	Entrata cavo	con filettatura
43 mm	Larghezza zoccolo C1	53.5 mm
73 mm	Altezza Custodia B	57 mm
5 mm		
NA 00		D
IVI ZU	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
0	Numero entrate cavo laterali	2
Custodia di base	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Standard	Dimensioni di installazione	4
con filettatura	Tipo	Custodia di base
Gancio longitudinale	Guarnizione	NBR
M 20	Colore (RAL)	RAL 7035
4	Adatti per ModuPlug®	No
FC000437	FTIM 7.0	EC000437
	_ =	EC000437
		27-44-02-02
27-44-02-02		27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
	ECLASS 14.0	27-44-02-02
27-44-02-02	EULASS 14.0	Z /-44-UZ-UZ
	82 mm 43 mm 73 mm 5 mm M 20 Custodia di base Standard con filettatura Gancio longitudinale M 20 4 EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	82 mm 43 mm Larghezza zoccolo C1 73 mm Altezza Custodia B 5 mm M 20 Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio Numero entrate cavo laterali Esecuzione sistema di chiusura Standard Con filettatura Gancio longitudinale M 20 Gancio longitudinale M 20 Colore (RAL) Adatti per ModuPlug® EC000437 EC000437 EC000437 EC000437 EC000437 EC000437 EC000437 ECLASS 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0