

## LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, bianco
N. d'ordine	<a href="#">1695731044</a>
Tipo	LM WO 25/68 WS
GTIN (EAN)	4008190924706
CPZ	10 Pieza

## LM WO 25/68 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	68 mm	Larghezza (pollici)	2.6772 inch
Peso netto	10 g		

#### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Adesivo	Acrilato						
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9						
Qtà/foglio	28						
Tipo di stampa	Neutro						
Versione	autoadesivo						
Larghezza	68 mm						
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0						
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C						
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C						
Colori	bianco						
Alogenri	No						
Materiale di base	Pellicola in poliestere						
Caratteri stampati	senza						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	280						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	<table><tr><td>Forma di fornitura</td><td>Pagina di etichette</td></tr><tr><td>Numero di combinazioni per unità di imballaggio</td><td>10</td></tr><tr><td>Numero di marcatori per combinazione</td><td>28</td></tr></table>	Forma di fornitura	Pagina di etichette	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	Numero di marcatori per combinazione	28
Forma di fornitura	Pagina di etichette						
Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10						
Numero di marcatori per combinazione	28						
Dimensioni del campo di siglatura	25 x 17 mm						
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 28 Conductor and cable markers						
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C						

#### Segnafili e segnacavi

Alogenri	No	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	14.3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	8.2 mm	Larghezza del campo di testo	25.4 mm
Altezza del campo di testo	17 mm	Diametro esterno conduttore	8.2 - 14.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

**LM WO 25/68 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**LM WO 25/68 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

---

