



Come da figura



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1695741687</a>
Tipo	LM WO 36/93 GE
GTIN (EAN)	4008190924737
CPZ	10 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

#### Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	36 mm	Altezza (pollici)	1.4173 inch
Larghezza	93 mm	Larghezza (pollici)	3.6614 inch
Peso netto	8.89 g		

#### Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
------------------------------------	--------------

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Dati generali

Adesivo	Acrilato				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4				
Qtà/foglio	15				
Tipo di stampa	Neutro				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	93 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0				
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	giallo				
Alogenici	No				
Materiale di base	Pellicola in poliestere				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	150				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette			
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10			
	Numero di marcatori per combinazione	15			
Dimensioni del campo di siglatura	36 x 25 mm				
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C				

#### Segnafili e segnacavi

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	120 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	25 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	22.3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	9.5 mm	Larghezza del campo di testo	35.5 mm
Altezza del campo di testo	25 mm	Diametro esterno conduttore	9.5 - 22.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	25 - 120 mm <sup>2</sup>		

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

