

**STGH ZRV1.5/PE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Serie Z, Custodia, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Montaggio diretto |
| N. d'ordine | <a href="#">1698201001</a>                                                |
| Tipo        | STGH ZRV1.5/PE GN                                                         |
| GTIN (EAN)  | 4008190891442                                                             |
| CPZ         | 50 Pieza                                                                  |

## STGH ZRV1.5/PE GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                     |             |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 23 mm  | Altezza (pollici)   | 0.9055 inch |
| Larghezza           | 5 mm   | Larghezza (pollici) | 0.1968 inch |
| Peso netto          | 1.06 g |                     |             |

## Temperature

|                                        |                |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzino               | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -50 °C...75 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C         |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Altri dati tecnici

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

## Dati dei materiali

|                               |       |        |       |
|-------------------------------|-------|--------|-------|
| Materiale di base             | Wemid | Colori | verde |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |       |

## Dati dimensionamento

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Sezione di dimensionamento | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

## Dimensioni

|                   |         |                   |         |
|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Sfalsamento TS 32 | 34.5 mm | Sfalsamento TS 35 | 34.5 mm |
|-------------------|---------|-------------------|---------|

## Generale

|                |   |                         |                   |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|
| Numero di poli | 1 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|----------------|---|-------------------------|-------------------|

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Numero di collegamenti | 4 |
|------------------------|---|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |