

**HDC-KIT-HA 03.301 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



I kit HDC sono kit standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. Tutti gli elementi per il collegamento a vite sono dotati di molla di protezione cavo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HA, Dimensioni di installazione: 1, Poli: 3, Collegamento a vite, 400 V, 16 A, Plastica, M 20
N. d'ordine	<a href="#">1802460000</a>
Tipo	HDC-KIT-HA 03.301 M
GTIN (EAN)	403224825692 1
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Peso netto 99 g

### Temperature

Valori limite di temperatura -30 °C ... 80 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzioneEsenzione RoHS (se applicabile/nota) 6cREACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

### Dati generali

Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP65
Serie	HA		

### Esecuzione

Dimensione entrate cavi	M 20	Numero entrate cavo in alto	1
Numero entrate cavo laterali	0	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Dimensioni di installazione	1
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	1		

### Dati generali

Numero di poli	3	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite
Dimensioni di installazione	1	Pressacavo	M 20
Materiale di base	Plastica	Serie	HA
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	400 V	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

### Esecuzione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Dimensioni di installazione	1
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Superficie	Verniciatura a polvere	Coppia di serraggio max. contatto principale	0.55 Nm
Materiale di base	Plastica	Coppia di serraggio min. contatto principale	0.5 Nm
BG	1		

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		