

SCT 4.6/520**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 4.6 x 520 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N
N. d'ordine	1699920000
Tipo	SCT 4.6/520
GTIN (EAN)	4008190892364
CPZ	100 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2022-12-31T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	SCT 4.6/520

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.25 mm	Profondità (pollici)	0.0098 inch
Posizione verticale	520 mm	Altezza (pollici)	20.4724 inch
Larghezza	4.6 mm	Larghezza (pollici)	0.1811 inch
Peso netto	4.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-80...538 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Resistente ai raggi UV	No	Riaprire	No
Campo delle temperature di impiego, max.	538 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C
Alogeni	No	Diametro del cavo, max.	152 mm
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301	Resistenza alla trazione	445 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	100 lbf		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Disegni

Disegno

