

SAISGS-P-3A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

Connettori maschio e femmina confezionabili liberamente per collegamenti M8, M12, M16 e 7/8" estremamente robusti e ideali, ad esempio, per la costruzione di macchine. I connettori ad innesto tondi M8 sono particolarmente adatti alle applicazioni in cui si dispone di uno spazio ridotto.

Il collegamento a vite può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni. Con questa tecnica il conduttore, disponibile a scelta con terminali, può essere inserito in elementi di collegamento e fissato con una vite. Questa è la tecnica di collegamento più classica ed economica, in grado di supportare anche il collegamento di più conduttori.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Versione | Connettore collegabile al campo, M8 |
| N. d'ordine | 1803860000 |
| Tipo | SAISGS-P-3A-3.5/5-M8 |
| GTIN (EAN) | 4032248259847 |
| CPZ | 1 Pieza |

SAISGS-P-3A-3.5/5-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° Certificato (cULus) | E307231 |

Dimensioni e pesi

| | |
|------------|------|
| Peso netto | 11 g |
|------------|------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| Numero di poli | 3 | Codifica | Codificato A |
| Superficie dei contatti | dorata | Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
| Materiale base della custodia | PA | Resistenza d'isolamento | 108 Ω |
| Diametro del cavo, max. | 5 mm | Diametro del cavo, min. | 3.5 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 0.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.14 mm ² |
| Tensione nominale | 60 V | Corrente nominale | 4 A |
| Grado di protezione | IP67 | Cicli di inserimento | ≥ 50 |
| Grado di lordura | 3 | Genere di contatto | Maschio |
| Collegamento schermato | Nessuno | Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco |
| Campo di temperatura custodia | -40 ... +85 °C | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |