

VG 7-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, ottone, nichelato
N. d'ordine	1718800000
Tipo	VG 7-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352028
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VG 7-MS68

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Lunghezza	27 mm	Lunghezza (pollici)	1.063 inch
Peso netto	17.8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	7 mm	Diametro cavo, esterno, min.	5 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.27 mm
Alogeni	No	Campo di sezioni, fermacavo, max.	8 mm
Campo di sezioni, fermacavo, min.	5.8 mm	Apertura della chiave 1	16 mm
Apertura della chiave 2	14 mm	Apertura della chiave	16 mm
Grado di protezione	IP54	Pressacavo	PG, PG 7
Materiale di base	ottone, nichelato	Inserito di tenuta stagna	NBR
Guarnizione	NBR	Filettatura (esterna)	PG 7
Lunghezza filettatura	5 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	4.20 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	6.25 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	6.25 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	4.20 Nm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Accessori

Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG7-MS	Versione
N. d'ordine	1694070000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 7, 2.8 mm, ottone,
GTIN (EAN)	4008190872236	nichelato
CPZ	100 ST	

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG7-NP	Versione
N. d'ordine	1719540000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 7,
GTIN (EAN)	4008190352806	neoprene
CPZ	100 ST	

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG7-PO	Versione
N. d'ordine	1719440000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 7,
GTIN (EAN)	4008190352691	Polietilene
CPZ	100 ST	