Foglio dati

VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.
I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.
In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG MS ZE (fermacavo pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 11, 6 mm, OD min. 6.5 - OD max. 12.5 mm, IP65, ottone, nichelato
N. d'ordine	1718820000
Tipo	VG 11-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352042
CPZ	50 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	VG 11-MS68

Foglio dati

VG 11-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	25.5 mm	Altezza (pollici)	1.0039 inch
Lunghezza	31.5 mm	Lunghezza (pollici)	1.2402 inch
Peso netto	35.87 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	12.5 mm	Diametro cavo, esterno, min.	6.5 mm
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-20 °C	Passo del filetto	1.41 mm
Alogeni	No	Campo di sezioni, fermacavo, max.	12 mm
Campo di sezioni, fermacavo, min.	7.5 mm	Apertura della chiave 1	22 mm
Apertura della chiave 2	20 mm	Apertura della chiave	22 mm
Grado di protezione	IP54	Pressacavo	PG, PG 11
Materiale di base	ottone, nichelato	Inserto di tenuta stagna	NBR
Guarnizione	NBR	Filettatura (esterna)	PG 11
Lunghezza filettatura	6 mm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	4.20 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	6.25 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	6.25 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	4.20 Nm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Controdadi in ottone, nichelati



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKMU PG11-MS	Versione
N. d'ordine	1694090000	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 11, 3 mm, ottone,
GTIN (EAN)	4008190872250	nichelato
CPZ	100 ST	

Guarnizione piatta in neoprene - GWDR NP



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG11-NP	Versione
N. d'ordine	1719560000	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 11,
GTIN (EAN)	4008190352820	neoprene
CPZ	100 ST	

Guarnizione piatta in polietilene - GWDR PO



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWDR PG11-PO	Versione
N. d'ordine	1719460000	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 11,
GTIN (EAN)	4008190352714	Polietilene
CPZ	100 ST	