


**ZDK 2.5V BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustrazione del prodotto**

L'alimentazione attraverso l'energia, il segnale e i dati è il classico requisito nell'elettrotecnica e nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale isolante, la tecnica di collegamento e la progettazione dei morsetti componibili sono caratteristiche distintive. Un morsettiera componibile passante è idonea per unire e/o collegare uno o più conduttori. Potrebbero avere uno o più livelli di collegamento che hanno lo stesso potenziale oppure solo isolati l'uno contro l'altro.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Morsetto passante, Morsetto componibile a due piani, Molla autobloccante, 2.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, blu |
| N. d'ordine | <a href="#">1745880000</a>                                                                                       |
| Tipo        | ZDK 2.5V BL                                                                                                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190985929                                                                                                    |
| CPZ         | 50 Pieza                                                                                                         |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N° certificato (UR)   | E60693                      |

## Dimensioni e pesi

|                              |             |                      |             |
|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità                   | 53 mm       | Profondità (pollici) | 2.0866 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 54 mm       | Posizione verticale  | 79.5 mm     |
| Altezza (pollici)            | 3.1299 inch | Larghezza            | 5.1 mm      |
| Larghezza (pollici)          | 0.2008 inch | Peso netto           | 10.14 g     |

## Temperature

|                                        |                |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -60 °C...85 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -60 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 130 °C         |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

|                         |                  |                          |                  |
|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| N° certificato (ATEX)   | DEMKO16ATEX1729U | N° certificato (IECEx)   | IECExULD16.0025U |
| Tensione max. (ATEX)    | 440 V            | Corrente (ATEX)          | 20 A             |
| Sezione cavo max (ATEX) | 2.5 mm²          | Tensione max. (IECEx)    | 440 V            |
| Corrente (IECEx)        | 20 A             | Sezione cavo max (IECEx) | 2.5 mm²          |
| Marcatura EN 60079-7    | Ex eb II C Gb    | Marcatura Ex 2014/34/EU  | II 2 G D         |

## Altri dati tecnici

|                         |                   |                                  |    |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------|----|
| Lati aperti             | destra            | Numero di morsetti uguali        | 1  |
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Esecuzione a prova di esplosione | Sì |
| Tipo di montaggio       | innestabile       |                                  |    |

## Conduttori allacciabili (altro collegamento)

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Molla autobloccante |
|----------------------------------------------|---------------------|

## Dati caratteristici del sistema

|          |                                                                         |                                |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Versione | Molla autobloccante, Collegamento trasversale verticale, per connettore | Piastra terminale (necessaria) | Sì |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|

## Dati tecnici

|                                         |                                              |                                 |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|                                         | trasversale ad innesto,<br>aperto da un lato |                                 |       |
| Numero di potenziali                    | 1                                            | Numero di piani                 | 2     |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 2                                            | Piani ponticellati internamente | Sì    |
| Collegamento PE                         | No                                           | Guida equipaggiata              | TS 35 |

## Dati dei materiali

|                               |       |        |     |
|-------------------------------|-------|--------|-----|
| Materiale di base             | Wemid | Colori | blu |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0   |        |     |

## Dati dimensionamento

|                                                  |                     |                                       |               |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| Sezione di dimensionamento                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tensione nominale                     | 500 V         |
| Tensione DC nominale                             | 500 V               | Corrente nominale                     | 20 A          |
| Corrente con conduttore max.                     | 20 A                | Norme                                 | IEC 60947-7-1 |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ             | Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV          |
| Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.77 W x   |                     | Grado di lordura                      | 3             |

## Dati dimensionamento secondo CSA

|                                               |                 |                                               |        |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|
| Grandezza conduttore Factory wiring min (CSA) | 26 AWG          | Grandezza conduttore Field wiring max (CSA)   | 12 AWG |
| N° certificato (CSA)                          | 80053378-200039 | Grandezza conduttore Factory wiring max (CSA) | 12 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring min (CSA)   | 26 AWG          |                                               |        |

## Dati dimensionamento secondo UL

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Grandezza conduttore Factory wiring max (UR) | 14 AWG | Corrente Gr C (UR)                           | 15 A   |
| Tensione Gr C (UR)                           | 300 V  | Grandezza conduttore Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| N° certificato (UR)                          | E60693 | Grandezza conduttore Field wiring min (UR)   | 26 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring max (UR)   | 14 AWG |                                              |        |

## Generale

|                                        |        |                         |                   |
|----------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24 | Norme                   | IEC 60947-7-1     |
| Guida equipaggiata                     | TS 35  |                         |                   |

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

|                                        |                      |                                                                          |                     |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Calibro a norma 60 947-1               | A2                   | Sezione di collegamento cavo AWG, max.                                   | AWG 14              |
| Direzione di collegamento              | in alto              | Lunghezza di spellatura                                                  | 10 mm               |
| Tipo di collegamento                   | Molla autobloccante  | Tipo di collegamento                                                     | Molla autobloccante |
| Numero di collegamenti                 | 4                    | Campo di sezioni, max.                                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, min.                 | 0.05 mm <sup>2</sup> | Dimensione lama                                                          | 0,6 x 3,5 mm        |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 24               | Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |

## Dati tecnici

Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.05 mm<sup>2</sup>  
con terminali DIN 46228/4, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.05 mm<sup>2</sup>  
con terminali DIN 46228/1, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.05 mm<sup>2</sup>  
min.

Sezione di collegamento, semirigida, 0.05 mm<sup>2</sup>  
min.

Sezione di collegamento cavo, nucleo 0.05 mm<sup>2</sup>  
rigido, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile 2.5 mm<sup>2</sup>  
con terminali DIN 46228/1, max.

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2.5 mm<sup>2</sup>  
max.

Sezione di collegamento, semirigida, 2.5 mm<sup>2</sup>  
max.

Sezione di collegamento cavo, nucleo 2.5 mm<sup>2</sup>  
rigido, max.

Sezione di collegamento, flessibile, min. 0.05 mm<sup>2</sup>

## Classificazioni

ETIM 8.0

EC000897

ETIM 10.0

EC000897

ECLASS 15.0


27-25-01-02

ETIM 9.0

EC000897

ECLASS 14.0

27-25-01-02



## Accessori

## Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5/2                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608860000</a> | Serie Z, Collegamento trasversale, 24 A                             |
| GTIN (EAN)  | 4008190123680              |                                                                     |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/3                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608870000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190061630              |                                                                     |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/4                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608880000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190082208              |                                                                     |
| CPZ         | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/5                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608890000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190065713              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/6                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608900000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190149840              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/7                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608910000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190159665              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/8                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608920000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190061531              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/9                  | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608930000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190117009              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/10                 | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1608940000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A                           |
| GTIN (EAN)  | 4008190099060              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | ZQV 2.5/20                 | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1908960000</a> | Serie Z, Collegamento trasversale, per morsetti, Numero di poli: 20 |
| GTIN (EAN)  | 4032248535293              |                                                                     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |

## Accessori

|             |                            |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo        | ZQV 2.5/50                 | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1697540000</a> | Accessori, Collegamento trasversale, 24 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190883256              |                                           |
| CPZ         | 10 ST                      |                                           |

## Piastrine terminali e piastrine divisorie




Le piastrine divisorie e le piastrine terminali sono accessori essenziali per le morsettiere. Le piastrine divisorie offrono una separazione ottica ed elettrica dei diversi potenziali e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e garantendo una struttura chiara all'interno del quadro elettrico. Le piastrine terminali chiudono la fila di morsettiere sui lati, proteggono dal contatto con le parti sotto tensione e assicurano una finitura pulita e stabile. Entrambi i componenti sono perfettamente compatibili con le rispettive serie di morsettiere Weidmüller, contribuendo così a un cablaggio sicuro, conforme e professionale.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                           |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo        | ZAP/TW ZDK2.5              | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1674730000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4008190444891              |                                           |
| CPZ         | 20 ST                      |                                           |
| Tipo        | ZAP/TW ZDK2.5 BL           | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1748800000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4008190997519              |                                           |
| CPZ         | 20 ST                      |                                           |
| Tipo        | ZAP/TW ZDK2.5 OR           | Versione                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1690080000</a> | Serie Z, Terminale, Parete di separazione |
| GTIN (EAN)  | 4008190870645              |                                           |
| CPZ         | 20 ST                      |                                           |

## Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZEW 35                     | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">9540000000</a> | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, V-2, Wemid, Larghezza: 6 |
| GTIN (EAN)  | 4008190956264              | mm, 100 °C                                                           |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                      |

## Accessori

## Adattatore di prova e prese di prova



Gli adattatori e le spine di prova sono utilizzati per il collegamento elettrico tra le morsettiere e l'attrezzatura. In questo modo, un contatto elettrico può essere stabilito nello stato cablato e le misurazioni possono essere fatte facilmente.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo        | ZTA ZDK 2.5                | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1052660000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 6 A  |
| GTIN (EAN)  | 4032248847891              |                                      |
| CPZ         | 5 ST                       |                                      |
| Tipo        | ZTA ZDK 2.5/ZA             | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1052680000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 6 A  |
| GTIN (EAN)  | 4032248847907              |                                      |
| CPZ         | 5 ST                       |                                      |
| Tipo        | ZTA 4                      | Versione                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1688110000</a> | Accessori, Adattatore di prova, 11 A |
| GTIN (EAN)  | 4008190855666              |                                      |
| CPZ         | 25 ST                      |                                      |

## Manicotto di riduzione



L'impiego di manicotti di riduzione semplifica il collegamento dei conduttori nelle sezioni più piccole. I conduttori possono essere inseriti nel punto di serraggio in modo sicuro, senza danneggiare i trefoli. Con il manicotto di riduzione, il conduttore viene centrato nel punto di serraggio.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo        | ZRH 1.5H/1                 | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1678810000</a> | Serie Z, Manicotto di riduzione |
| GTIN (EAN)  | 4008190487324              |                                 |
| CPZ         | 1000 ST                    |                                 |
| Tipo        | ZRH 1.5H/2                 | Versione                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1678800000</a> | Serie Z, Manicotto di riduzione |
| GTIN (EAN)  | 4008190487317              |                                 |
| CPZ         | 1000 ST                    |                                 |

## Accessori

### ZGB - portacartellini reclinabile per gruppi di cartellini



ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 15.


ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZGB 15                     | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1636530000</a> | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 15 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4008190297053              | 5.00 Weidmueller, bianco                                              |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                       |
| Tipo        | ZGB 30                     | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1611930000</a> | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4008190002251              | 5.00 Weidmueller, bianco                                              |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                       |
| Tipo        | ZGB 30/3.5                 | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1778290000</a> | Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): |
| GTIN (EAN)  | 4032248161065              | 3.50 bianco                                                           |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                       |

### neutra



I marcatori ZS, nel collaudato formato MultiCard, sono stati sviluppati appositamente per la Serie Z. Questi marcatori offrono un'ampia superficie di stampa. Il meccanismo ribaltabile consente l'accesso ai collegamenti trasversali senza necessità di smontaggio. I singoli marcatori vengono fissati in strisce, velocizzando il montaggio. I singoli marcatori sono facilmente separabili.


- Superficie del marcatore reclinabile
  - Montabili in strisce o singolarmente
  - Marcatori nel collaudato formato MultiCard
- Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | ZS 15/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1646630000</a> | ZS, Terminal marker, 15 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4008190401214              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 480 ST                     |                                                                    |
| Tipo        | DEK 5/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00          |
| GTIN (EAN)  | 4008190397111              | Weidmueller, bianco                                                |
| CPZ         | 1000 ST                    |                                                                    |
| Tipo        | WS 12/5 MC NE WS           | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1609860000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN)  | 4008190203481              | Allen-Bradley, bianco                                              |
| CPZ         | 720 ST                     |                                                                    |

## Accessori

## Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo        | BZT 1 WS 10/5              | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805490000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270231              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |
| Tipo        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versione                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1805520000</a> | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN)  | 4032248270248              |                                   |
| CPZ         | 100 ST                     |                                   |

## WS 12/5



## WS/ DEK

I marcatori per morsetti MultiMark utilizzano un innovativo materiale realizzato con 2 componenti. Il profilo rigido della base del marcatore si fissa saldamente nel connettore. La finitura superficiale elastica rende il marcatore semplice da installare. Questa combinazione di materiali, permette alle strisce di essere allungate per adattarsi alle leggere variazioni dimensionali che tendono a sommarsi, specialmente con i morsetti componibili più lunghi. Un ulteriore vantaggio è l'eccellente stampabilità del materiale superficiale, che garantisce un'etichettatura resistente e durevole. Grazie alla risoluzione di stampa di 300 dpi si ottengono scritte molto leggibili.

## I vantaggi di MultiMark

- Compatibile con i morsetti componibili Weidmüller.
- Tenuta forte e stampa di lunga durata
- Le strisce continue permettono di risparmiare sui tempi di installazione
- Semplice da installare grazie all'innovativo materiale composito
- Etichetta ampia per una leggibilità ottimale
- Elevata flessibilità grazie all'indipendenza del produttore

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                     |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo        | WS 12/5 MM WS              | Versione                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">2007190000</a> | WS, Terminal marker, 12 x 5 mm, Weidmueller, bianco |
| GTIN (EAN)  | 4050118392036              |                                                     |
| CPZ         | 800 ST                     |                                                     |

## Accessori

## Cacciaviti a lama



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versione                                                                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">2749610000</a> | Utensile di montaggio, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)  | 4050118896350              |                                                                                                                        |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                                                                        |

## pezzi sciolti in bustine di polietilene



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                       |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Tipo        | H2,5/14DS BL               | Versione                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1333100000</a> | Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu |
| GTIN (EAN)  | 4008190160364              |                                       |
| CPZ         | 500 ST                     |                                       |