



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Serracavo, acciaio
N. d'ordine	<u>1752701001</u>
Tipo	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
CPZ	10 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Due for alia	20 5	Durafa and disk's (or allianis)	1 FFF 1 : L
Profondità Posizione verticale	39.5 mm 26 mm	Profondità (pollici)	1.5551 inch 1.0236 inch
Larghezza	24 mm	Altezza (pollici)  Larghezza (pollici)	0.9449 inch
Larghezza di fissaggio	22.5 mm	Peso netto	36.05 g
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello  0.097 kg CO2 eq.		
Aaltri dati tecnici			
	se avvitato	lotugiani di montoggia	Montoggio dirette De-
Tipo di fissaggio		Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Esecuzione a prova di esplosione	Sì		
Dati caratteristici del sistema			-
Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	TS 27		
Dati dei materiali			
Materiale di base	acciaio	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None	COIOII	grigio
Dati dimensionamento	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Sezione di dimensionamento	20 mm²		
Dimensioni	20 11111		
	00.00		
Passo in mm (P)	30.00 mm		-
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice	Guida equipaggiata	TS 27
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensionam	iento)	
	00	T. P. H.	0.11
Lunghezza di spellatura	26 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	20 mm

Data di creazione 04.11.2025 04:32:12 MEZ

Versione catalogo / Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Diametro del cavo, min.	10 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	20 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	10 mm²		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### Acciaio



Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato. Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Versione
N. d'ordine	1802690000	Guida di supporto, Guide di supporto, acciaio, zincato, Larghezza:
GTIN (EAN)	4032248257201	2000 mm, Posizione verticale: 27 mm, Profondità: 12.5 mm
CPZ	2 M	