


LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 8.2 - 14.3 mm, 15 x 70 mm, bianco
N. d'ordine	1759871044
Tipo	LM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4032248026951
CPZ	10 Pieza

LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0.5906 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2.7559 inch
Peso netto	10.4 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9				
Qtà/foglio	52				
Tipo di stampa	Neutro				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	70 mm				
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0				
Campo delle temperature di impiego, max.	150 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C				
Colori	bianco				
Alogenici	No				
Materiale di base	Pellicola in poliestere				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	520				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette			
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10			
	Numero di marcatori per combinazione	52			
Dimensioni del campo di siglatura	15 x 30 mm				
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 52 Conductor and cable markers				
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C				

Segnafili e segnacavi

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	50 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	14.3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	8.2 mm	Larghezza del campo di testo	14.98 mm
Altezza del campo di testo	30 mm	Diametro esterno conduttore	8.2 - 14.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 50 mm ²		

LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

