

BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Set di fissaggio, acciaio		
N. d'ordine	<u>1768020000</u>		
Tipo	BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6		
GTIN (EAN)	4032248109296		
CPZ	10 Pieza		



BS 35II KLBUE2X3-8/2X2-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi			,	
Profondità	36.5 mm	Profondità (pollici)	1.437 inch	
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.437 inch	
Diametro	3 mm	Peso netto	72 g	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto		<u> </u>	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Гіро di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
secuzione a prova di esplosione	Sì			
Dati caratteristici del sister	na			
√ersione	Serracavo	Guida equipaggiata	TS 35	
Dati dei materiali				
Materiale di base	acciaio	Colori	argento	
Dimensioni				
Diametro	3 mm	Sfalsamento TS 35	26.5 mm	
Generale	<u> </u>	0.0.000.10.00		
struzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	TS 35	
Conduttori allacciabili (colle			10 00	
Diametro del cavo, max.	8 mm	Diametro del cavo, min.	3 mm	
Classificazioni				
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
		<u> </u>	2, 20 00 00	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Versione catalogo / Disegni