


ET S7-300-TU-A4-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura



Le etichette non adesive ET S7 in formato A4 vengono utilizzate per la siglatura dei moduli S300, S400 e S7 di Siemens. E' possibile una stampa laser personalizzata utilizzando il software M-Print® Pro Weidmüller.

- Colori di fondo giallo o turchese, con stampa in nero (riquadri)
- Le etichette possono essere separate facilmente (non adesive)

Dati generali per l'ordinazione

Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 100 x 22.6 mm, Siemens, turchese
N. d'ordine	1865450000
Tipo	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-05-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	THM ET S7 300-1 TU

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.1 mm	Profondità (pollici)	0.0039 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	22.6 mm	Larghezza (pollici)	0.8898 inch
Peso netto	31 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Qtà/foglio	16	
Processo di stampa	Stampa laser	
Larghezza	22.6 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	turchese	
Alogeni	Sì	
Materiale di base	pellicola di vinile	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	160	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10
	Numero di marcatori per combinazione	16
Approvazione secondo UL 969 stampante compatibile	No	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 16 Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	
Applicazione / Produttore	Siemens	

Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

