

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore Y, M12 / M8, Moltiplicatore di segnali
N. d'ordine	1783420000
Tipo	SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
GTIN (EAN)	4032248183357
CPZ	1 Pieza

SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 14.96 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

Dati di collegamento

Uscita gruppo - connettore plug-in Maschio M12

Uscita singola 2 - connettore plug-in Femmina M8

Uscita singola 1 - connettore plug-in Femmina M8

Coppia di serraggio M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli 4

Codifica M12 = codificato A / M8
= nessuna codifica

Superficie dei contatti Au (oro)

Materiale base della custodia PUR

Tensione nominale 24 V

Corrente nominale 4 A

Grado di protezione IP67

Grado di lardura 3

Collegamento schermato Nessuno

Materiale anello filettato Pressofusione di zinco

Campo di temperatura custodia -25...+90 °C

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Dati generali

Numero di poli 4

Codifica M12 = codificato A / M8
= nessuna codifica

Filettatura del collegamento M12 / M8

Materiale dei contatti femmina CuZn

Materiale dei contatti maschio CuZn

Superficie dei contatti Au (oro)

Materiale base della custodia PUR

Tensione nominale 24 V

Corrente nominale 4 A

Grado di protezione IP67

Grado di lardura 3

Collegamento 1 M12/M8

Collegamento 2 Vite

Collegamento schermato Nessuno

Campo di temperatura custodia -25...+90 °C

Diametro esterno conduttore -

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0 EC002925

ECLASS 14.0



27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06


SAI-Y-4-4/2-4 M12/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato****Disegno quotato****Schema elettrico**

1. Female M8



2. Female M8

Male M12