

CLI M 2-6 GE/SW L3 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori CLI M vengono inseriti sulle strisce di supporto CLI MH e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni. Vantaggi:

- Marcatore combinato per cavi e tubi
- Una grandezza per tutti i diametri a partire da 16 mm²
- Possibilità di combinazioni illimitate
- Marcatori chiusi fissati in modo permanente
- Ottima leggibilità

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 6 x 11.3 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1871751730 |
| Tipo | CLI M 2-6 GE/SW L3 MP |
| GTIN (EAN) | 4032248451944 |
| CPZ | 100 Pieza |

Dati tecnici
Omologazioni

 ROHS Conforme
Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 3 mm | Profondità (pollici) | 0.1181 inch |
| Posizione verticale | 6 mm | Altezza (pollici) | 0.2362 inch |
| Larghezza | 11.3 mm | Larghezza (pollici) | 0.4449 inch |
| Peso netto | 0.19 g | | |

Temperature

 Campo delle temperature di impiego -30...80 °C
Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|---|--|------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | |
| Orientamento della stampa | orizzontale | |
| Tipo di stampa | Standard | |
| Processo di stampa | impresso a caldo | |
| Versione | MultiPack | |
| Larghezza | 11.3 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C | |
| Colori | giallo | |
| Alogeni | Sì | |
| Materiale di base | PVC, flessibile, senza cadmio | |
| Colore stampa | nero | |
| Caratteri stampati | Caratteri misti | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Componente |
| Industrie consigliate | Processo, Macchine | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C | |
| Imprint | L3 | |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm | Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-28-11-02

Disegni



Come da figura