


#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio trasversale in alto, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d'ordine	<u>1788220000</u>
Tipo	HDC 16B TOBO 1M25G
GTIN (EAN)	4032248205752
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni 1



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## **O**mologazioni

Omologazioni CESSUS

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

# Dimensioni e pesi

Posizione verticale	61 mm	Altezza (pollici)	2.4016 inch
Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2.1654 inch
Peso netto	290 g		

### **Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

# Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonat	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3	647412f		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Olio di perforazione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Diesel		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Alcool etilico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio per trasmissione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio idraulico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Refrigerante		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina di petrolio		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Sudore		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina super		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Acqua		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	UV		
	Resistenza chimica	Instabile		
	Sostanza	Ozono		
	Resistenza chimica	Instabile		

# Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile		

Data di creazione 06.11.2025 04:08:47 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

-						
Di	m	eı	ทร	ıο	n	

Entrata cavo	con filettatura	Larghezza custodia C	43 mm
Lunghezza, custodie	93.3 mm	Altezza Custodia B	61 mm

#### **Esecuzione**

Dimensione entrate cavi	M 25	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione custodia	Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in alto
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	6
Entrata cavo	con filettatura	Tipo	Spina
Versione con gancio	Gancio trasversale	Guarnizione	NBR
Filettatura (interna)	M 25	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	6	Adatti per ModuPlug®	No

## Classificazioni

Olubbillouriolli			
			<u> </u>
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Versione catalogo / Disegni




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

### Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

#### Dati generali per l'ordinazione

90	p			
Tipo	HDC 16B DMDQ 4BO	Versione		
N. d'ordine	<u>1665620000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:		
GTIN (EAN)	4008190422646	IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio		
CPZ	1 ST	trasversale in alto, Standard		